

SAIFG-M12S-L-H11-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal poler: 5, Tråd-/kabelldängd:
Art.nr.	2530850000
Typ	SAIFG-M12S-L-H11-M16
GTIN (EAN)	4050118540970
Förp.	60 Stück

SAIFG-M12S-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	1,967 g
-----------	---------

Tekniska data för kretskortskontakt

Antal poler	5	Kapsling	M12 hane
Kodering	L-coded	Montagehöjd	11 mm
Monteringstyp	Montage på bakpanelen	Märkspänning	63 V
Märkström	16 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Kontaktyta	Guld över nickel	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Anslutningsgänga	M12	Anslutningsvridmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Monteringsgänga	M 16 x 1,5	Stickcykler	500
Kontaktmaterial	Cu-legering		

Allmänna data

Antal poler	5	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Anslutningsgänga	M12	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	Guld över nickel	Monteringstyp	Montage på bakpanelen
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	500

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

SAIFG-M12S-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

