

**SAIE-M12SL-5S-H11TL-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal poler: 5, Tråd-/kabellängd:
Art.nr.	<a href="#">2530900000</a>
Typ	SAIE-M12SL-5S-H11TL-M16
GTIN (EAN)	4050118541014
Förp.	1 Stück

## SAIE-M12SL-5S-H11TL-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 30 g

## Tekniska data för kretskortskontakt

Antal poler	5	Kapsling	M12 hane
Kodering	L-coded	Montagehöjd	11 mm
Monteringstyp	Montage på bakpanelen	Märkspänning	63 V
Märkström	16 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Kontaktyta	Guld över nickel	Kapslingsmaterial	PA
Anslutningsgंगा	M12	Anslutningsvridmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Monteringsgंगा	M 16 x 1,5	Montering på kretskortet	Dopplödning
Kontaktmaterial	Cu-legering		

## Allmänna data

Antal poler	5	Kapslingsmaterial	PA
Anslutningsgंगा	M12	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	Guld över nickel	Monteringstyp	Montage på bakpanelen
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--


## SAIE-M12SL-5S-H11TL-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



### Kretskortsdesign

