

IE-FCI-PWB-ISR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Insert Power large, Type H, Aljzatos csatlakozó, ISR
Rendelési szám	2531060000
Típus	IE-FCI-PWB-ISR
GTIN (EAN)	4050118541175
Qty.	1 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 36 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

Általános adatok

Betét típusa	Insert Power large	Connector face	Type H
Védelmi osztály	IP20		

Műszaki adatok

Ház fő anyaga	PP	Névleges feszültség (AC)	250 V
Névleges áram	16 A		

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás

Csúspaszolási hossz 11 mm

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev 1.5 ... 2.5 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel 1.5 ... 1.5 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1,5 mm ²
	max.	1,5 mm ²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül ...

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel 1.5 ... 1.5 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	max.	1,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül ...

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Műszaki adatok**Letöltések**


Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Socket Insert Overview EN Socket Insert Overview DE Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

IE-FCI-PWB-ISR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**