

WIL-BM-SK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Detektor pohybu pro svítidlo WIL-LED se šroubovým spojením. Nastavitelný čas sepnutí.

Všeobecné objednáací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| | |
| Objednáací číslo | 2537720000 |
| Typ | WIL-BM-SK |
| GTIN (EAN) | 4050118549157 |
| Množství | 1 ks |

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|------------|
| Hloubka | 44 mm | Hloubka (v palcích) | 1,732 inch |
| Výška | 33 mm | Výška (v palcích) | 1,299 inch |
| Šířka | 76 mm | Šířka (v palcích) | 2,992 inch |
| Čistá hmotnost | 33 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|----------|
| Provozní teplota | -20 - 60 |
|------------------|----------|

Elektrické údaje

| | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| Jmenovité napětí | 24 V DC | Jmenovitý proud | < 6.0 A |
|------------------|---------|-----------------|---------|

Všeobecné technické údaje

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|-----|
| Stupeň krytí | IP20 | | |
| Doba prodlevy, min. | 1 min | | |
| Doba prodlevy, max. | 10 min | | |
| Detekční rozsah | min. | | 0 m |
| | max. | | 8 m |
| | Konfigurovatelné | | Ne |
| Oblast detekce (úhel) | 120 ° | | |

Údaje o připojení

| | | | |
|-------------------|----------|-----------|------------------------------------|
| Připojovací závit | Terminal | Propojení | PIN 4: + (černá), PIN 3: - (modrá) |
|-------------------|----------|-----------|------------------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000133 | ETIM 7.0 | EC000133 |
| ETIM 8.0 | EC000133 | ETIM 9.0 | EC000133 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-40-07 | ECLASS 10.0 | 27-14-40-07 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-40-07 | ECLASS 12.0 | 27-14-40-07 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-40-07 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac |

Osvědčení

Schválení



| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

Datum vytvoření 27. dubna 2024 9:30:23 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

