

## WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Mozgásérzékelő a WIL-LED világítótesthez, csavaros csatlakozással. Állítható kapcsolási idő.

## Általános rendelési adatok

Rendelési szám	<a href="#">2537720000</a>
Típus	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
Qty.	1 Stück

## WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	44 mm	Mélység (coll)	1,732 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Szélesség	76 mm	Szélesség (coll)	2,992 inch
Nettó tömeg	33 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 - 60
-------------------	----------

## Connection data

Csatlakozási menet	Terminal	Vezetékezés	PIN 4: + (black), PIN 3: - (blue)
--------------------	----------	-------------	-----------------------------------

## Electric data

Névleges feszültség	24 V DC	Névleges áram	< 6.0 A
---------------------	---------	---------------	---------

## General technical data

Védelmi osztály	IP20	
Fogyjunk, Min.	1 min	
Szép volt, Max.	10 min	
Kimutatási tartomány	min.	0 m
	max.	8 m
	Konfigurálható	Nem
Kimutatási terület (szög)	120 °	

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000133	ETIM 7.0	EC000133
ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ECLASS 9.1	27-14-40-07	ECLASS 10.0	27-14-40-07
ECLASS 11.0	27-14-40-07	ECLASS 12.0	27-14-40-07
ECLASS 13.0	27-14-40-07		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## WIL-BM-SK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

