

**WIL-BM-SK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Rörelsedetektor för WIL-LED-armatur med skruvkoppling.  
Justerbar omkopplingstid.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	<a href="#">2537720000</a>
Typ	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
Förp.	1 Stück

## WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	44 mm	Byggdjup (tum)	1,732 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1,299 inch
Bredd	76 mm	Byggbredd (tum)	2,992 inch
Nettovikt	33 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 - 60
-----------------	----------

## Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP20		
Uppehållstid, min.	1 min		
Uppehållstid, max.	10 min		
Detekteringsområde	min.		0 m
	max.		8 m
	Konfigurerbar		Nej
Detekteringsområde (vinkel)	120 °		

## Anslutningsdata

Anslutningsgänga	Terminal	Koppling	PIN 4: + (svart), PIN 3: - (blå)
------------------	----------	----------	----------------------------------

## Elektriska data

Märkspänning	24 V DC	Märkström	< 6.0 A
--------------	---------	-----------	---------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000133	ETIM 7.0	EC000133
ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ECLASS 9.1	27-14-40-07	ECLASS 10.0	27-14-40-07
ECLASS 11.0	27-14-40-07	ECLASS 12.0	27-14-40-07
ECLASS 13.0	27-14-40-07		

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Skapandedatum den 18 maj 2024 18:27:20 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## WIL-BM-SK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ritningar

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

