

## THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát M-Print® PRO nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Kiváló minőségű poliészter címkék különböző színben
- Rugalmas anyaguknak és a vastag ragasztórétegnek köszönhetően a THM GEW szögletes és kerek felületeken, például kábeleken és tömlőkön használható
- A tekercs-kiszerezésű THM ET S7 a Siemens Simatic 200S, S7-300 és S7-400 moduljainak jelölésére használható
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.
- Címkézés a THM MultiMark vagy THM MultiMark Plus hőnyomtatóval

## Általános rendelési adatok

Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 58 x 55 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">2539390000</a>
Típus	THM ET TA 58/55 WS
GTIN (EAN)	4050118570151
Qty.	1 000 Stück

## THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	0,35 mm	Mélység (coll)	0,014 inch
Magasság	58 mm	Magasság (coll)	2,283 inch
Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Nettó tömeg	1,222 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100		

## Általános adatok

Anyag	Polipropilén	Halogén	Nem
Szélesség	55 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

**THM ET TA 58/55 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">448880000</a>	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 Stück	