


**APGTB 4 2T 4C/2 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Vissa applikationer kräver att en jackbar, modulär lösning blir mer fintrådig eller underlättar montagen. Där kompletta funktionella enheter måste förfabriceras eller ersättas krävs modulär och fintrådig anslutningsteknik. Vår jackbara plintar kan snabbt bestyckas och är fullständigt fabriks-testade.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeteckning | Genomgångs-radplint, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, blå |
| Art.nr.           | <a href="#">2540250000</a>                                         |
| Typ               | APGTB 4 2T 4C/2 BL                                                 |
| GTIN (EAN)        | 4050118552263                                                      |
| Förp.             | 50 Stück                                                           |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|                             |            |                |            |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|
| Djup                        | 53,5 mm    | Byggdjup (tum) | 2,106 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 54,5 mm    | Höjd           | 100 mm     |
| Bygghöjd (tum)              | 3,937 inch | Bredd          | 6,1 mm     |
| Byggbredd (tum)             | 0,24 inch  | Nettovikt      | 18,128 g   |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |        |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C         |                                 |        |

## Allmänt

|                         |              |                          |                      |
|-------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 12       | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26               |
| Monteringsanvisning     | Montageskena | Normer                   | Enligt IEC 60947-7-1 |
| Skena                   | TS 35        |                          |                      |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                                                            |                          |          |                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                          | 6 mm <sup>2</sup>        |          |                     |
| Anslutningsarea, flertrådig, min.                          | 0,5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| Anslutningsområde, max.                                    | 6 mm <sup>2</sup>        |          |                     |
| Anslutningsområde, min.                                    | 0,14 mm <sup>2</sup>     |          |                     |
| Anslutningsriktning                                        | övre                     |          |                     |
| Anslutningstyp                                             | PUSH IN                  |          |                     |
| Anslutningstyp 2                                           | Stickanslutning          |          |                     |
| Antal anslutningar                                         | 2                        |          |                     |
| Avisoleringslängd                                          | 12 mm                    |          |                     |
| Klingmått                                                  | 6 x 3,5 mm               |          |                     |
| Ledararea, entrådig, max.                                  | 4 mm <sup>2</sup>        |          |                     |
| Ledararea, entrådig, min.                                  | 0,5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.        | 6 mm <sup>2</sup>        |          |                     |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.        | 0,5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.        | 4 mm <sup>2</sup>        |          |                     |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.       | 0,5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| Ledararea, fintrådig, min.                                 | 0,5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| Ledardiameter, AWG, max                                    | AWG 12                   |          |                     |
| Ledardiameter, AWG, min.                                   | AWG 26                   |          |                     |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                             | 6 mm <sup>2</sup>        |          |                     |
| Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4 | Rörlängd                 | max.     | 12 mm               |
|                                                            |                          | min.     | 6 mm                |
|                                                            | Ledarens anslutningsarea | min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                            |                          | max.     | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                            | Rörlängd                 | max.     | 12 mm               |
|                                                            |                          | min.     | 8 mm                |
|                                                            | Ledarens anslutningsarea | min.     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                            |                          | max.     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                            | Rörlängd                 | max.     | 12 mm               |
|                                                            |                          | min.     | 10 mm               |
|                                                            | Ledarens anslutningsarea | nominell | 4 mm <sup>2</sup>   |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                                                             |                          |          |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1 | Rörlängd                 | max.     | 10 mm               |
|                                                             |                          | min.     | 6 mm                |
|                                                             | Ledarens anslutningsarea | min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                          | max.     | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                             | Rörlängd                 | max.     | 12 mm               |
|                                                             |                          | min.     | 7 mm                |
| Rörlängd för tvillingändhylsa                               | Ledarens anslutningsarea | min.     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                          | max.     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             | Rörlängd                 | max.     | 15 mm               |
|                                                             |                          | min.     | 9 mm                |
|                                                             | Ledarens anslutningsarea | nominell | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                             |                          |          |                     |
| Tolkdorn enligt 60 947-1                                    | Rörlängd                 | max.     | 12 mm               |
|                                                             |                          | min.     | 8 mm                |
|                                                             | Ledarens anslutningsarea | min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                          | max.     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tvilling-ändhylsa, max.                                     |                          |          |                     |
| Tvilling-ändhylsa, min.                                     |                          |          |                     |

## Märkdata

|                                         |                   |                   |                      |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Märkarea                                | 4 mm <sup>2</sup> | Märkspänning      | 800 V                |
| Märkspänning DC                         | 800 V             | Märkström         | 32 A                 |
| Ström med max. ledare                   | 32 A              | Normer            | Enligt IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Märkstötspänning  | 8 kV                 |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 1,02 W            | Nedsmuttningsgrad | 3                    |
| Överspänningskategori                   | III               |                   |                      |

## Märkdata PE

|              |     |
|--------------|-----|
| PEN-Funktion | Nej |
|--------------|-----|

## Märkdata enligt CSA

|                        |                 |                        |        |
|------------------------|-----------------|------------------------|--------|
| Certifikat nr. (CSA)   | 200039-70089609 | Ledararea max. (CSA)   | 10 AWG |
| Ledararea min. (CSA)   | 26 AWG          | Spänning grupp B (CSA) | 600 V  |
| Spänning grupp C (CSA) | 600 V           | Spänning grupp D (CSA) | 600 V  |
| Ström Gr B (CSA)       | 30 A            | Ström Gr C (CSA)       | 30 A   |
| Ström Gr D (CSA)       | 5 A             |                        |        |

## Märkdata enligt UL

|                                         |        |                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|
| Certifikat nr (cURus)                   | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 10 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 26 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (cURus)   | 10 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus)   | 26 AWG | Spänning grupp B (cURus)                | 600 V  |
| Spänning grupp C (cURus)                | 600 V  | Spänning grupp D (cURus)                | 600 V  |
| Ström Grupp D (cURus)                   | 5 A    | Ström grupp B (cURus)                   | 30 A   |
| Ström grupp C (cURus)                   | 30 A   |                                         |        |

## Materialdata

|                     |        |                                |     |
|---------------------|--------|--------------------------------|-----|
| Material            | Wemid  | Färgkod                        | blå |
| Färg manöverelement | orange | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Systemparametrar

|                              |     |                             |       |
|------------------------------|-----|-----------------------------|-------|
| Ändplatta krävs              | Ja  | Antal potentialer           | 2     |
| Antal våningar               | 2   | Antal klämsäten per våning  | 2     |
| Antal potentialer per våning | 1   | Nivåer internt överkopplade | Nej   |
| PE-anslutning                | Nej | Skena                       | TS 35 |
| N-Funktion                   | Ja  | PE-Funktion                 | Nej   |
| PEN-Funktion                 | Nej |                             |       |

## Ytterligare tekniska data

|               |        |                            |              |
|---------------|--------|----------------------------|--------------|
| Montagesätt   | ihakad | Monteringsanvisning        | Montageskena |
| Monteringstyp | TS 35  | explosionstestat utförande | Nej          |
| med rastapp   | Nej    | rastbar                    | Nej          |
| Öppna sidor   | höger  |                            |              |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0    | EC000897    | ETIM 8.0    | EC000897    |
| ETIM 9.0    | EC000897    | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-17 |

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E60693       |

## Nedladdningar


|                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Teknikuppgifter Data                                | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                                                                     |
| Användardokumentation                               | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">User Manual APGTB FT</a>                                                                                                             |
| Kataloger                                           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                                                            |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

4 mm<sup>2</sup>4  
mm<sup>2</sup>

Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | APG 4/9                    | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540540000</a> | Kontakt, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552652              |                                                                |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                |
| Typ        | APG 4/5                    | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540500000</a> | Kontakt, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552614              |                                                                |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                                                |
| Typ        | APG 4/6                    | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540510000</a> | Kontakt, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552621              |                                                                |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                                                |
| Typ        | APG 4/10                   | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540550000</a> | Kontakt, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552669              |                                                                |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                |
| Typ        | APG 4 L GN                 | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540570000</a> | Kontakt, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, grön                 |
| GTIN (EAN) | 4050118552683              |                                                                |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                                |
| Typ        | APG 4 MI BL                | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540590000</a> | Kontakt, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, blå                  |
| GTIN (EAN) | 4050118552706              |                                                                |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                                |
| Typ        | APG 4/3-BG-BL-GN           | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540450000</a> | Kontakt, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, mörkbeige, blå, grön |
| GTIN (EAN) | 4050118552560              |                                                                |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                                                |
| Typ        | APG 4/8                    | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540530000</a> | Kontakt, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552645              |                                                                |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                |
| Typ        | APG 4/2                    | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540470000</a> | Kontakt, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552584              |                                                                |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                                                |
| Typ        | APG 4/7                    | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540520000</a> | Kontakt, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552638              |                                                                |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                                                |

Skapandedatum den 20 maj 2024 19:14:53 CEST

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ        | APG 4 R BL                 | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540620000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, blå                  |
| GTIN (EAN) | 4050118552737              |                                                   |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4/1                    | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540460000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552577              |                                                   |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4 L BL                 | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540560000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, blå                  |
| GTIN (EAN) | 4050118552676              |                                                   |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4/5-3BG-BL-GN          | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540430000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, mörkbeige, blå, grön |
| GTIN (EAN) | 4050118552546              |                                                   |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4 L                    | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540360000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552461              |                                                   |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4 MI                   | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540580000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552690              |                                                   |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4 R                    | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540610000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552720              |                                                   |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4/4-3BG-GN             | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540440000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, mörkbeige, grön      |
| GTIN (EAN) | 4050118552553              |                                                   |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4/3                    | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540480000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552591              |                                                   |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4/4                    | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540490000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, mörkbeige            |
| GTIN (EAN) | 4050118552607              |                                                   |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4 MI GN                | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540600000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, grön                 |
| GTIN (EAN) | 4050118552713              |                                                   |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                   |
| Typ        | APG 4 R GN                 | Artikelbeteckning                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2540630000</a> | Kontakt, 4 mm², 800 V, 32 A, grön                 |
| GTIN (EAN) | 4050118552744              |                                                   |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                   |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 PLUS MC SDR        | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1927540000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248574711              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC SDR             | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1609910000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456658              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 Stück                  |                                                                   |

## Låselement



Pluggarna kan enkelt och säkert fästas vid grundplinten med hjälp av låsningselement. Låsningselement undviker oavsiktlig bortkoppling av pluggarna från basterminalen och garanterar största möjliga säkerhet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | APGLE 2.5/4                | Artikelbeteckning               |
| Art.nr.    | <a href="#">2457570000</a> | Låshakar (plint), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118473100              |                                 |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                 |



## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Plus



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Artikelbeteckning                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 1 000 Stuck                |                                                          |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skytlar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 MC NE BL           | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551693</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143269              | Allen-Bradley, blå                                                |
| Förp.      | 600 Stuck                  |                                                                   |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 PLUS MC NE WS      | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1927530000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248574209              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE BR           | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551692</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143252              | Allen-Bradley, brun                                               |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE VI           | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551689</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143238              | Allen-Bradley, violett                                            |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE GE           | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551687</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141937              | Allen-Bradley, gul                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE OR           | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551690</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143245              | Allen-Bradley, orange                                             |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE WS           | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1609900000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203467              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE RT           | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551686</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141920              | Allen-Bradley, röd                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |

## A-serien



En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | APP 2                      | Artikelbeteckning        |
| Art.nr.    | <a href="#">2489090000</a> | A-serien, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118499308              |                          |
| Förp.      | 50 Stück                   |                          |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Artikelbeteckning           |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 Stück                  |                             |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Artikelbeteckning           |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 Stück                  |                             |

## A-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2661280000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                     |
| Förp.      | 20 Stück                   |                     |
| Typ        | AEB 35 SC/1                | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">1991920000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                     |
| Förp.      | 50 Stück                   |                     |
| Typ        | AEB 35 SC/1 BK             | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2475310000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                     |
| Förp.      | 50 Stück                   |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2661290000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                     |
| Förp.      | 20 Stück                   |                     |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2661300000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                     |
| Förp.      | 20 Stück                   |                     |

## Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Artikelbeteckning                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">2749610000</a> | Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                       |
| Förp.      | 1 Stück                    |                                                             |

## Kodelement



Genom insatsen av kodstift garanterar enskilda kodningsalternativ en problemfri plug-inanslutning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | APGCE                      | Artikelbeteckning                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1514490000</a> | Kodningselement (plint), Wemid, orange, Bredd: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906              |                                                       |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                       |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE BL           | Artikelbeteckning                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327              | Weidmueller, blå                                         |
| Förp.      | 1 000 Stück                |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GR           | Artikelbeteckning                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              | Weidmueller, grå                                         |
| Förp.      | 1 000 Stück                |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GE           | Artikelbeteckning                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              | Weidmueller, gul                                         |
| Förp.      | 1 000 Stück                |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Artikelbeteckning                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 1 000 Stück                |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE OR           | Artikelbeteckning                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              | Weidmueller, orange                                      |
| Förp.      | 1 000 Stück                |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE BR           | Artikelbeteckning                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323313              | Weidmueller, brun                                        |
| Förp.      | 1 000 Stück                |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GN           | Artikelbeteckning                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              | Weidmueller, grön                                        |
| Förp.      | 1 000 Stück                |                                                          |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.


Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Artikelbeteckning                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 Stück                  |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC SDR             | Artikelbeteckning                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 Stück                  |                                                          |

4 mm<sup>2</sup>

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/10                  | Artikelbeteckning                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528090000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, orange                                    |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                     |
| Typ        | ZQV 4N/32                  | Artikelbeteckning                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2561670000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 32, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | 6.00, Isolerad: Ja, 32 A, orange                                    |
| Förp.      | 5 Stück                    |                                                                     |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/50 BL               | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528240000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, blå                                            |
| Förp.      | 5 Stück                    |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/30                  | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2561580000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 30, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | 6.10, 32 A, orange                                                       |
| Förp.      | 5 Stück                    |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/8                   | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528030000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | Isolerad: Ja, 32 A, orange                                               |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/4                   | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1527970000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | Isolerad: Ja, 32 A, orange                                               |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/30 RD               | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2561600000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 30, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | 6.10, 32 A, röd                                                          |
| Förp.      | 5 Stück                    |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/50 RD               | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2460730000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, röd                                            |
| Förp.      | 5 Stück                    |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/8 BL                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528190000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | Isolerad: Ja, 32 A, blå                                                  |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/10 RD               | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2460740000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | 6.10, 32 A, röd                                                          |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/10 BL               | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528230000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, blå                                            |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/5                   | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1527980000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | Isolerad: Ja, 32 A, orange                                               |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/3 BL                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528080000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | Isolerad: Ja, 32 A, blå                                                  |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/9 RD                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2460750000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | Isolerad: Ja, 32 A, röd                                                  |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/9 BL                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528220000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | Isolerad: Ja, 32 A, blå                                                  |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |

Skapandedatum den 20 maj 2024 19:14:53 CEST

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/9                   | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528070000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | Isolerad: Ja, 32 A, orange                                               |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/7 RD                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2460770000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | Isolerad: Ja, 32 A, röd                                                  |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/5 BL                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528140000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | Isolerad: Ja, 32 A, blå                                                  |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/8 RD                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2460760000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | Isolerad: Ja, 32 A, röd                                                  |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/7                   | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528020000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | Isolerad: Ja, 32 A, orange                                               |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/3                   | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1527940000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | Isolerad: Ja, 32 A, orange                                               |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/6 BL                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528170000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | Isolerad: Ja, 32 A, blå                                                  |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/6 RD                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2460780000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | Isolerad: Ja, 32 A, röd                                                  |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/2 BL                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528040000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              | Isolerad: Ja, 32 A, blå                                                  |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/7 BL                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528180000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | Isolerad: Ja, 32 A, blå                                                  |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/3 RD                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2460810000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | 32 A, röd                                                                |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/6                   | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1527990000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | Isolerad: Ja, 32 A, orange                                               |
| Förp.      | 20 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/4 RD                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2460800000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | Isolerad: Ja, 32 A, röd                                                  |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |

Skapandedatum den 20 maj 2024 19:14:53 CEST



## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/5 RD                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2460790000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | Isolerad: Ja, 32 A, röd                                                  |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/2                   | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1527930000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | Isolerad: Ja, 32 A, orange                                               |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/50                  | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528130000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, orange                                         |
| Förp.      | 5 Stück                    |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/2 RD                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2460450000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | 32 A, röd                                                                |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/30 BL               | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2561610000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 30, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | 6.10, 32 A, blå                                                          |
| Förp.      | 5 Stück                    |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/4 BL                | Artikelbeteckning                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1528120000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | Isolerad: Ja, 32 A, blå                                                  |
| Förp.      | 60 Stück                   |                                                                          |

## SnapMark IDC



SnapMark – denna skylthållare har utvecklats specifikt för tvåvåningsplinten IDK 1,5 N i I-serien. Genom den flexibla svängningsmekanismen kan överkopplingar monteras eller tas bort enkelt. Den rymmer fyra DEK 5 märkskyltar eller två WS 10/5 mellanstora plintmärkningar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SNAPMARK I                 | Artikelbeteckning                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1805880000</a> | Gruppmarkning, Plintmärkning, 23 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248273614              | Weidmueller, vit                                                |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                                 |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Skyddsövertäckning



Beröringsskyddet i pluggkontakten erbjuder skydd mot yttre påverkan, t.ex. genom nedsmutsning från damm.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | APGPC 4                    | Artikelbeteckning                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2540960000</a> | Plintskydd, Wemid, orange, Höjd: 14.8 mm, Bredd: 5.8 mm, Djup: |
| GTIN (EAN) | 4050118553147              | 17.9 mm                                                        |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                                                |

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/6 PLUS MC SDR         | Artikelbeteckning                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1038820000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768073              | enligt kundönskan                                                |
| Förp.      | 120 Stück                  |                                                                  |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## WS 12/6

**WS/DEK**

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 MM WS              | Artikelbeteckning                              |
| Art.nr.    | <a href="#">2007200000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | Artikelbeteckning                                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">1951880000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4032248632114              |                                                                      |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                      |

4 mm<sup>2</sup>

Ändplattor fästs på den sista radplintens öppna sida före ändvinkeln. Genom att använda ändplattan upprätthålls radplintens funktion och den angivna märkspänningen. Ett beröringsskydd av spänningsförande delar säkerställs och avslutningsplinten är fingersäker.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEP 2T 4 BL                | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2540010000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118551907              |                     |
| Förp.      | 20 Stück                   |                     |

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEP 2T 4                   | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2540000000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118551839              |                     |
| Förp.      | 20 Stück                   |                     |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## WS 8/6



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/6 MM WS               | Artikelbeteckning                             |
| Art.nr.    | <a href="#">2007160000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391879              |                                               |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                               |

## Dragavlastningar



Dragavlastning skyddar kontakten mot mekaniska påfrestningar och skyddar anslutningen mot oavsiktlig frigivning från kontaktpunkten.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | APGSR 2.5/4                | Artikelbeteckning                     |
| Art.nr.    | <a href="#">2457580000</a> | Dragavlastning (plint), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118472998              |                                       |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                       |

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | APGSR 2.5/4 - 4P           | Artikelbeteckning                     |
| Art.nr.    | <a href="#">2457590000</a> | Dragavlastning (plint), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118472967              |                                       |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                       |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | APGSR 2.5/4 - 8P           | Artikelbeteckning                     |
| Art.nr.    | <a href="#">2457600000</a> | Dragavlastning (plint), Wemid, orange |
| GTIN (EAN) | 4050118472929              |                                       |
| Förp.      | 25 Stück                   |                                       |

## DEK 5/6



## WS/DEK

MultiMark plintmärkning använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Artikelbeteckning                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                    |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                    |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 MC M NE GE         | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1917430000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551637              | Allen-Bradley, gul                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1818400000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 MC NE WS           | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1828450000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1046390000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782109              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 MC M NE BL         | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1069080000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248824618              | Allen-Bradley, blå                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2003780000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424461              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 MC M NE GN         | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1917420000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551620              | Allen-Bradley, grön                                               |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 MC M NE RT         | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1917440000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551644              | Allen-Bradley, röd                                                |
| Förp.      | 600 Stück                  |                                                                   |

## APGTB 4 2T 4C/2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 MC SDR             | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1828460000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248367399              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 MC M SDR           | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1818410000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310883              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2007780000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393187              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 Stück                  |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 PLUS MC SDR        | Artikelbeteckning                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1046330000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782031              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 Stück                  |                                                                   |