

## DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.**

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Field Power® tömítőbetét, Csatlakozómenettel ellátott tömítés, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM |
| Rendelési szám | <a href="#">2545540000</a>  |
| Típus          | DG M16 PT6  |
| GTIN (EAN)     | 4050118555523   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 25 mm   | Mélység (coll)   | 0,984 inch |
| Magasság    | 33,8 mm | Magasság (coll)  | 1,331 inch |
| Szélesség   | 46,7 mm | Szélesség (coll) | 1,839 inch |
| Nettó tömeg | 23,01 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                   |                |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|

## Általános adatok

|   |                             |                          |                                     |
|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Anyag   | EPDM                        | Szilikon                 | Nem                                 |
| Szín  | fekete                      | Kivitel                  | Csatlakozómenettel ellátott tömítés |
| Védelmi osztály                                 | IP65, hozzá tartozó házzal  | UL 94 éghetőségi osztály | HB                                  |
| Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés | FieldPower® tömítési horony | Belső menet              | M 16                                |
| Változat  | Threaded adapter M16        |                          |                                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ECLASS 9,1  | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |             |             |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |

## DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## IE rögzítőszerszám



A szerelőszerszámmal a 04 változatú peremes aljzat szerelésekor meg lehet húzni a záróanyát.

**Megjegyzések:**

- Standard szerszám
- kemény műanyagból készül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus          | IE-FISP-V4                 | Verzió          |
| Rendelési szám | <a href="#">6204370000</a> | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN)     | 4032248660780              |                 |
| Qty.           | 2 Stück                    |                 |

## Aljzat



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SAIE-M12B-4-0.5U-M16       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1861120000</a> | Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, Felerősítő menet: M |
| GTIN (EAN)     | 4032248419166              | 16 x 1.5, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m, Első rögzítés  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Aljzat



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1467960000</a> | Beépített dugók, M12, Hüvely (mama), egyenes, Felerősítő menet: M |
| GTIN (EAN)     | 4050118273465              | 16 x 1.5, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.2 m, Első rögzítés |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |
| Típus          | SAIE-M12BL-0.3VFM16-2.5    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1530800000</a> | Beépített dugók, M12, Hüvely (mama), egyenes, Felerősítő menet: M |
| GTIN (EAN)     | 4050118540925              | 16 x 1.5, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz:                      |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## IP68 verzió



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz. A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek. A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | VG M16 - K 68              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1772290000</a> | VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16,  |
| GTIN (EAN)     | 4032248129959              | 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar   |
| Qty.           | 50 Stück                   | (30 min.), Poliamid 6  |
| Típus          | VG M16-1/K68               | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1909860000</a> | VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16,  |
| GTIN (EAN)     | 4032248536788              | 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| Qty.           | 50 Stück                   | min.), Poliamid 6  |

## DG M16 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érintkező



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SAIE-M12S-4-0.5U-M16       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1861090000</a> | Beépített dugók, M12, tű, egyenes, Felerősítő menet: M 16 x 1.5, |
| GTIN (EAN)     | 40322484 19135             | Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m, Első rögzítés          |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |