

HDC MHP 200 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Исполнение	Модуль питания
Номер для заказа	2549260000
Тип	HDC MHP 200 FC
GTIN (EAN)	4050118558685
Кол.	1 Шт.

HDC MHP 200 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Высота	59,6 мм	Высота (в дюймах)	2,346 inch
Ширина	21,85 мм	Ширина (в дюймах)	0,86 inch
Масса нетто	12 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Версия

Вид соединения	Обжимное соединение	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	19 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	70 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	25 mm ²

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение через рамку
-------------------------------------	---------------------------------

Общие данные

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов	1	Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV	Прочность изоляции	10 ¹² Ω
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	1 000 V	Расчетное напряжение по UL/CSA	600 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	200 A	Серия	ModuPlug
Степень загрязнения	3	Тип	Гнездо
Требуемые вставные слоты	1,5	Циклы коммутации	≥ 500

Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E92202

Дата создания 19 мая 2024 г. 7:13:10 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC MHP 200 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог


[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHP 200 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения




HP 200 mit H07V-K25 / IP65-Gehäuse / 4-polig




Derating-Kurve für kleinsten Querschnitt 25 mm²

HP 200 / IP65-Gehäuse / 4 Pole




Derating-Kurve für kleinsten Querschnitt 70 mm²

HP 200 with H07V-K25 / IP65 housing / 4 poles



derating curve for smallest cross-section 25 mm²

HP 200 / IP65 housing / 4 poles



derating curve for the largest cross-section 70 mm²

HDC MHP 200 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP200 REMOVAL TOOL
Номер для заказа	25147240000
GTIN (EAN)	4050118705430
Кол.	1 Шт.

Обжимные контакты на 200 А



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHP200 F 25	Исполнение
Номер для заказа	2514820000	Гнездо, Серебро, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118528466	
Кол.	10 Шт.	
Тип	HDC MHP200 F 35	Исполнение
Номер для заказа	2514830000	Гнездо, Серебро, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118528473	
Кол.	10 Шт.	
Тип	HDC MHP200 F 50	Исполнение
Номер для заказа	2514840000	Гнездо, Серебро, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118528480	
Кол.	10 Шт.	
Тип	HDC MHP200 F 70	Исполнение
Номер для заказа	2514850000	Гнездо, Серебро, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118528497	
Кол.	10 Шт.	