

HDC MHP 200 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Strömförsörjningsmodul
Art.nr.	2549260000
Typ	HDC MHP 200 FC
GTIN (EAN)	4050118558685
Förp.	1 Stück

HDC MHP 200 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Höjd	59,6 mm	Bygghöjd (tum)	2,346 inch
Bredd	21,85 mm	Byggbredd (tum)	0,86 inch
Nettovikt	12 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

Antal poler	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationshållfasthet	10 ¹² Ω	Märkspänning (DIN EN 61984)	1 000 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	200 A
Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Märkspänning enligt UL/CSA	600 V
Nedsmuttningsgrad	3	Nödvändiga insticksplatser	1,5
Serie	ModuPlug	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hylsa	Överspänningskategori	III

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	19 mm
Ledardiameter, max.	70 mm ²	Ledardiameter, min.	25 mm ²

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

HDC MHP 200 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[Manufacturer's declaration](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger


[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHP 200 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com




HP 200 mit H07V-K25 / IP65-Gehäuse / 4-polig




Derating-Kurve für kleinsten Querschnitt 25 mm²

HP 200 / IP65-Gehäuse / 4 Pole




Derating-Kurve für kleinsten Querschnitt 70 mm²

HP 200 with H07V-K25 / IP65 housing / 4 poles



derating curve for smallest cross-section 25 mm²

HP 200 / IP65 housing / 4 poles



derating curve for the largest cross-section 70 mm²

HDC MHP 200 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

200 A crimpkontakter



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstål.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP200 F 35	Artikelbeteckning
Art.nr.	2514830000	Hylsa, Silver, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528473	
Förp.	10 Stück	
Typ	HDC MHP200 F 50	Artikelbeteckning
Art.nr.	2514840000	Hylsa, Silver, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528480	
Förp.	10 Stück	
Typ	HDC MHP200 F 25	Artikelbeteckning
Art.nr.	2514820000	Hylsa, Silver, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528466	
Förp.	10 Stück	
Typ	HDC MHP200 F 70	Artikelbeteckning
Art.nr.	2514850000	Hylsa, Silver, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528497	
Förp.	10 Stück	

Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP200 REMOVAL TOOL
Art.nr.	2617240000
GTIN (EAN)	4050118705430
Förp.	1 Stück