

WQB 6 WTL 6/4 FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 11.10, Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Objednací číslo	2551490000
Typ	WQB 6 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4050118577648
Množství	10 ks

Datum vytvoření 1. června 2024 20:31:08 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WQB 6 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Výška	29,32 mm	Výška (v palcích)	1,154 inch
Šířka	62,6 mm	Šířka (v palcích)	2,465 inch
Čistá hmotnost	13,5 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Oranžová
----------	-------	---------	----------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Přišroubováno
Typ upevnění	Přišroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

Data hodnocení

Jmenovitý proud	41 A
-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	11,1 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	6
-------------------	--------------	------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format