

WQB 12 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 12, Rozteč v mm (P): 11.10, Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Objednací číslo	2552080000
Typ	WQB 12 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4050118577655
Množství	10 ks

Datum vytvoření 1. června 2024 5:17:50 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WQB 12 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Výška	29,32 mm	Výška (v palcích)	1,154 inch
Šířka	129,1 mm	Šířka (v palcích)	5,083 inch
Čistá hmotnost	27,4 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Oranžová
----------	-------	---------	----------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Přišroubováno
Typ upevnění	Přišroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

Data hodnocení

Jmenovitý proud	41 A
-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	11,1 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	12
-------------------	--------------	------------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format