

CD-SE 40/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

Verzió	Cable duct separator, 40 mm x
Rendelési szám	2553950000
Típus	CD-SE 40/2
GTIN (EAN)	4050118564082
Qty.	30 Stück

CD-SE 40/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1,575 inch
Hossz	1 000 mm	Hossz, inch	39,37 inch
Nettó tömeg	210 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C
------------------------------	------------

General information

Anyag	PVC	Non-tracking	Igen
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	2-falú	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC001015	ETIM 7.0	EC001015
ETIM 8.0	EC001015	ETIM 9.0	EC001015
ECLASS 9,1	27-40-07-52	ECLASS 10.0	27-40-07-52
ECLASS 11.0	27-40-07-52	ECLASS 12.0	27-40-07-52
ECLASS 13.0	27-40-07-52		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--