

CD-SE 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Artikelbeteckning | Separator för kabelkanal, 60 mm x |
| Art.nr. | 2553960000 |
| Typ | CD-SE 60 |
| GTIN (EAN) | 4050118564099 |
| Förp. | 50 Stück |

CD-SE 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Höjd | 60 mm | Bygghöjd (tum) | 2,362 inch |
| Längd | 1 000 mm | Bygglängd (tum) | 39,37 inch |
| Nettovikt | 150,8 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|------------|
| Temperaturområde för användning | -5...60 °C |
|---------------------------------|------------|

Allmänna uppgifter

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|---------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Färgkod | grå |
| Krypströmtålig | Ja | Material | PVC |
| Temperaturområde för användning | -5...60 °C | Utförande | 1-väggs |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001015 | ETIM 7.0 | EC001015 |
| ETIM 8.0 | EC001015 | ETIM 9.0 | EC001015 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-52 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-52 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-52 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-52 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-52 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|