

**CD-SE 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

**Informations générales de commande**

Version	Séparateur de conduite de câbles, 100 mm x
Référence	<a href="#">2553990000</a>
Type	CD-SE 100
GTIN (EAN)	4050118564129
Qté.	32 pièce(s)

**CD-SE 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3,937 inch
Longueur	1 000 mm	Longueur (pouces)	39,37 inch
Poids net	253 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-5...60 °C
------------------------------------	------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001015	ETIM 7.0	EC001015
ETIM 8.0	EC001015	ETIM 9.0	EC001015
ECLASS 9.1	27-40-07-52	ECLASS 10.0	27-40-07-52
ECLASS 11.0	27-40-07-52	ECLASS 12.0	27-40-07-52
ECLASS 13.0	27-40-07-52		

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	gris
Matériau	PVC	Résistant aux courants de fuite	Oui
Version	1 paroi	plage de température d'utilisation	-5...60 °C

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--