

## CD-RET 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

### Informations générales de commande

Version	Élément de liaison de conduite de câbles
Référence	<a href="#">2554030000</a>
Type	CD-RET 60
GTIN (EAN)	4050118564167
Qté.	500 pièce(s)

**CD-RET 60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 2 g

**Températures**

plage de température d'utilisation -40...100 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	jaune
Largeur de voie	37.5/50/60	Matériau	Polyamide 6 (PA 6)
Résistant aux courants de fuite	Oui	Utilisation	Pour chemins de câbles 40/ 50/ 60 mm
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)