

CD-RET 100/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Version	Élément de liaison de conduite de câbles
Référence	2554060000
Type	CD-RET 100/120
GTIN (EAN)	4050118564181
Qté.	250 pièce(s)

CD-RET 100/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 4 g

Températures

plage de température d'utilisation -40...100 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	jaune
Largeur de voie	75/100/120	Matériau	Polyamide 6 (PA 6)
Résistant aux courants de fuite	Oui	Utilisation	Pour chemins de câbles 75/ 100/ 120 mm
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Agréments

ROHS Conforme

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)