

CD-RET 100/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабельных каналов
Номер для заказа	2554060000
Тип	CD-RET 100/120
GTIN (EAN)	4050118564181
Кол.	250 Шт.

CD-RET 100/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	4 g
-------------	-----

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

Общая информация

Без отслеживания	Да	Использование	Для кабельных каналов 75 / 100 / 120 мм
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Материал	Полиамид 6 (PA 6)
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	Цветовой код	желтый
Ширина канала	75/100/120		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--