

## CD-RET 125

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Cable duct binder
Rendelési szám	<a href="#">2554070000</a>
Típus	CD-RET 125
GTIN (EAN)	4050118564198
Qty.	200 Stück

## CD-RET 125

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	5 g
-------------	-----

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## General information

Anyag	Polyamide 6 (PA 6)	Csatorna szélesség	125
Felhasználás	125 mm-es kábelcsatornához	Non-tracking	Igen
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9,1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--