

**CD-RETA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelový žlab, rameno vazače
Objednací číslo	<a href="#">2554080000</a>
Typ	CD-RETA
GTIN (EAN)	4050118564204
Množství	100 ks

Datum vytvoření 22. května 2024 17:26:07 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CD-RETA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3 g
----------------	-----

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Obecné informace

Barevný	Žlutá	Bez sledování	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyamid 6 (PA 6)
Použití	Pro všechna kabelová vedení (až po šířku max. 105 mm)	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Šířka kanálu	40-120		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--