

CD-RETT 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

Verzió	Cable duct T-form binder
Rendelési szám	2554100000
Típus	CD-RETT 60
GTIN (EAN)	4050118564228
Qty.	25 Stück

CD-RETT 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	8 g
-------------	-----

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

General information

Anyag	Polyamide 6 (PA 6)	Csatorna szélesség	40/60/80/100/120
Felhasználás	35 mm-es kábelcsatornákhöz – 120 mm	Non-tracking	Igen
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9,1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--