

FF 11 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Verzió	Filter fan, IP54, szürke
Rendelési szám	2555690000
Típus	FF 11 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567205
Qty.	1 Stück

FF 11 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	66 mm	Mélység (coll)	2,598 inch
Magasság	109 mm	Magasság (coll)	4,291 inch
Szélesség	109 mm	Szélesség (coll)	4,291 inch
Nettó tömeg	540 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

General data

Biztosíték	6 A
Csatlakozás típusa	Pre-assembled cable
EMC változat	No
Fan type	Roof fan
Felszerelés típusa	Felpattintható
Filter class	G 4
Height of installation cut-outs	92 mm
Hálózat	Hálózati frekvencia 50 Hz névleges 12 W Hálózati frekvencia 60 Hz névleges 11 W
Légszállítási teljesítmény, szabad kifúvás	Hálózati frekvencia 50 Hz Volume flow 19 m³/h Hálózati frekvencia 60 Hz Volume flow 24 m³/h
MTBF	52 500 h
Mounting depth	62 mm
Mounting height	4 mm
Méret	1
Noise emission	33 dB(A)
Névleges AC feszültség	230 V
Névleges feszültség	230 V AC ± 10%
Protection class (UL)	Type 12
Szín	szürke
Térfogatáram kimeneti szűrővel	Hálózati frekvencia 50 Hz Volume flow 12 m³/h Exhaust filter IP54 Hálózati frekvencia 60 Hz Volume flow 14 m³/h Exhaust filter IP54
Térfogatáram, szabad kifúvás 50 Hz-nél	19 m³/h
Térfogatáram, szabad kifúvás 60 Hz-nél	24 m³/h
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Width of installation cut-outs	92 mm
With filter	Igen
With protective cover	Igen
Áramfogyasztás	Hálózati frekvencia 50 Hz Áramerősség 0,07 A Hálózati frekvencia 60 Hz Áramerősség 0,06 A
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C

FF 11 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9,1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E252704

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
User Documentation	Installation- and operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


FF 11 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Graph



Graph



FF 11 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kimeneti szűrők



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

Általános rendelési adatok

Típus	EF 10 54 BK	Verzió
Rendelési szám	8557080000	Exhaust filter, IP54, fekete
GTIN (EAN)	4050118567717	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 10 54 GY	Verzió
Rendelési szám	8557070000	Exhaust filter, IP54, szürke
GTIN (EAN)	4050118567700	
Qty.	1 Stück	

Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 11 54	Verzió
Rendelési szám	8556600000	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118567229	
Qty.	5 Stück	