

FF 11 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Filterfläkt, IP54, grå
Art.nr.	2555690000
Typ	FF 11 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567205
Förp.	1 Stück

FF 11 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	66 mm	Byggdjup (tum)	2,598 inch
Höjd	109 mm	Bygghöjd (tum)	4,291 inch
Bredd	109 mm	Byggbredd (tum)	4,291 inch
Nettovikt	540 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...55 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Anslutningstyp	Förkonfektionerad kabel		
Bredd på montageurtag	92 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		
Byggstorlek	1		
EMC-utförande	Nej		
Effekt	Nätfrekvens	50 Hz	
	nominell	12 W	
	Nätfrekvens	60 Hz	
	nominell	11 W	
Filterklass	G 4		
Fläkttyp	Takfläkt		
Flöde, friblåsande vid 50 Hz	19 m³/h		
Flöde, friblåsande vid 60 Hz	24 m³/h		
Flödesvolym med avluftsfilter	Nätfrekvens	50 Hz	
	Volume flow	12 m³/h	
	Exhaust filter	IP54	
	Nätfrekvens	60 Hz	
	Volume flow	14 m³/h	
	Exhaust filter	IP54	
Färgkod	grå		
Höjd på montageurtag	92 mm		
Ljudnivå	33 dB(A)		
MTBF	52 500 h		
Med filter	Ja		
Med skyddslock	Ja		
Montagehöjd	4 mm		
Monteringsdjup	62 mm		
Monteringstyp	ihakad		
Märkspänning	230 V AC ± 10%		
Märkspänning AC	230 V		
Nuvarande strömförbrukning	Nätfrekvens	50 Hz	
	Ström	0,07 A	
	Nätfrekvens	60 Hz	
	Ström	0,06 A	
Skyddsklass (UL)	Type 12		
Säkring	6 A		
Temperaturområde för användning	-40...55 °C		
Volymflöde, fritt flöde	Nätfrekvens	50 Hz	
	Volume flow	19 m³/h	
	Nätfrekvens	60 Hz	
	Volume flow	24 m³/h	

FF 11 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E252704

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Användardokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format


FF 11 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Graph



Graph



FF 11 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Avluftsfilter



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

Allmänna beställningsdata

Typ	EF 10 54 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2557080000	Avluftsfilter, IP54, svart
GTIN (EAN)	4050118567717	
Förp.	1 Stück	
Typ	EF 10 54 GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	2557070000	Avluftsfilter, IP54, grå
GTIN (EAN)	4050118567700	
Förp.	1 Stück	

Filterfläkt



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkyllning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Typ	FF-FIMT 11 54	Artikelbeteckning
Art.nr.	2556600000	Filtermatta, IP54, vit
GTIN (EAN)	4050118567229	
Förp.	5 Stück	