

## UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller u-view Eco érintőpaneljei kiváló képminőséget kínálnak, és a legtöbb ipari környezetben használhatók.

A választék különböző, 4,3" és 10,1" közötti képernyőméretekkel, és nagy ellenállóságú érintőképernyőkkel rendelkezik.

Valamennyi panel Linux operációs rendszerrel és HTML5-kompatibilis böngészővel rendelkezik, és integrált kiosk módon, valamint egyszerű konfigurációja révén webalkalmazásokhoz optimalizálható.

Ennek eredményeként tökéletes megoldást jelentenek weblapú megjelenítésekhez, és számos olyan webszerver elérését teszik lehetővé, mint például az u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web és sok más.

A panelek különösen lapos kivitelűek, és ipari IP66 készülékházzal rendelkeznek.

## Általános rendelési adatok

Verzió	web-kompatibilis érintő panel, Kijelző méret 10,1", ohmos, IP66-os mellső védelem
Rendelési szám	<a href="#">2555790000</a>
Típus	UV66-ECO-10-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566154
Qty.	1 Stück

## UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	36,8 mm	Mélység (coll)	1,449 inch
Magasság	190 mm	Magasság (coll)	7,48 inch
Szélesség	268 mm	Szélesség (coll)	10,551 inch
Falvastagság, min.	2 mm	Falvastagság, max.	6 mm
Nettó tömeg	882 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C ... +85 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C ... +50 °C
Páratartalom	10 - 95% relatív páratartalom, nem lecsapódó		

## Equipment

Felbontás	1024 x 600	Luminance	400 cd/m <sup>2</sup>
Material display	Műanyag	Méret	10.1"
Number of displayable colours	16 M	Szög (függőleges)	Felső: 70° / Alsó: 70°
Touch-Screen	resistive	Vázkeret anyaga	Műanyag

## System data

Interfészek hátul	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45)	Memória (RAM)	1 GB
Memória (flash)	4 GB	Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)
Processor	Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support)		

## Általános adatok

MTBF LCD nélkül	72,25 a		
MTBF LCD-vel	5,29 a		
Operációs rendszer	Linux + Browser (HTML5)		
Potenciálbetáplálás	24 V DC		
Tápfeszültség-tartomány	Feszültségtípus	DC	
	Feszültség, min.	20,4 V	
	Feszültség, max.	27,6 V	
Védelmi osztály	IP66		
Áramfogyasztás	Feszültség	24 V	
	Áramerősség	0,35 A	

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9,1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01
ECLASS 12.0	27-33-02-01	ECLASS 13.0	27-33-02-01

## UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E512053

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Product Change Notification	<a href="#">Release Notes Firmware 1.6 UV66 ECO</a>
Software	<a href="#">Firmware – Current firmware files_HW01.00</a> <a href="#">Firmware – Archived firmware files</a>
User Documentation	<a href="#">QGUI UV66 HMI (ECO)</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## UV66-ECO-10-RES-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rajzok

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

