

CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

similar to the product

A CMA-CTM 7 sorozatú mini áramváltó egy induktív áramváltó,

amelyet a transzformátor elv szerint terveztünk kör keresztmetszetű primer vezetővel.

A CMA-CTM 7 sorozatú áramváltók karbantartásmentesek, és

32 A - 64 A primer áramok mérése terveztük.

Ezeket a primer áramokat legfeljebb 1 A-é alakítják a szekunder oldalon.

Kis méreteivel tökéletesen illeszkedik a 3 fázisú megszakítóban való alkalmazásra

a 17,5 mm fázis távolsággal.

Általános rendelési adatok

Verzió	Primer áram: 40 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 0.3 VA, Tűrésosztály: 1, zárt áramváltó
Rendelési szám	2556040000
Típus	CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1
GTIN (EAN)	4050118566413
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	19 mm	Mélység (coll)	0,748 inch
Magasság	46,5 mm	Magasság (coll)	1,831 inch
Szélesség	27,5 mm	Szélesség (coll)	1,083 inch
Nettó tömeg	64 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	-------------------	---------------

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	7,6 mm
Installation location	Beltéri használat		

Electrical attributes

Primer áram	40 A	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	0,3 VA	Tűrésosztály	1

Technical properties

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram			
$I_{termikus}$	$1,0 \times I_{rated}$		

Szigetelések koordinálása

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tűrésosztály	1
----------	--------------------------------------	--------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Mini áramváltó**

A CMA-CTM 7 sorozatú mini áramváltó egy induktív áramváltó, amelyet a transzformátor elv szerint terveztünk kör keresztmetszetű primer vezetővel.

A CMA-CTM 7 sorozatú áramváltók karbantartásmentesek, és

32 A - 64 A primer áramok mérése terveztük.

Ezeket a primer áramokat legfeljebb 1 A-é alakítják a szekunder oldalon.

Kis méreteivel tökéletesen illeszkedik a 3 fázisú

megszakítóban való alkalmazásra

a 17,5 mm fázis távolsággal.

Általános rendelési adatok

Típus	CMA-CTM-7-SNAP-ON
-------	-------------------

Rendelési szám	8525160000
----------------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118536522
------------	---------------

Qty.	1 Stück
------	---------