

TCC 6.4/51 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Регулируемые перекрестные соединения
Повысьте гибкость своих перекрестных соединений. TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) позволяет устанавливать регулируемые по отдельности перекрестные соединения с использованием до 51 контакта. Максимальное количество вставных контактов увеличено до 32. Материал полосы можно очень легко обрезать до необходимой длины. Перекрестные соединители обеспечивают дополнительное удобство благодаря своей простоте использования и наглядности, а также универсальным возможностям для соединения. Дополнительная перемычка защищает пружину от деформации во время сборки.

- Регулируемые по отдельности перекрестные соединения с 51 контактом
- Дополнительная перемычка для защиты пружины от деформации
- Увеличенное перекрестное соединение – поддержка до 32 контактов
- Вибростойкость

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение | TERMSERIES, Перемычка |
| Номер для заказа | 2556370000 |
| Тип | TCC 6.4/51 OR |
| GTIN (EAN) | 4050118566680 |
| Кол. | 10 шт. |

TCC 6.4/51 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 4,8 мм | Глубина (дюймов) | 0,189 inch |
| Высота | 13,1 мм | Высота (в дюймах) | 0,516 inch |
| Ширина | 323,4 мм | Ширина (в дюймах) | 12,732 inch |
| Масса нетто | 12 g | | |

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C | Рабочая температура | -40 °C...60 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|

Расчетные данные UL

| | |
|----------------------|------|
| Номинальный ток (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

Общие данные

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--|
| Исполнение | можно подрезать по длине | | |
| Цветовой код | оранжевый | | |
| Компонент с классом горючести UL94 | Компонент | Корпус | |
| | Класс горючести UL94 | V-0 | |

Координация изоляции

| | |
|------------------------|-------|
| Номинальное напряжение | 300 V |
|------------------------|-------|

Размеры

| | |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 6,4 мм |
|--------------|--------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002586 | ETIM 7.0 | EC002586 |
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ECLASS 9.1 | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 | | |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | Beipackzettel / Package Insert – multilingual Beipackzettel / Package Insert |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |


TCC 6.4/51 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия



Dimensional drawing



TCC 6.4/51 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Тип | KT ZQV | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032170000 | Резак для резки одной рукой |
| GTIN (EAN) | 4032248291670 | |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | WAW 1 NEUTRAL | Исполнение |
| Номер для заказа | 4004500000 | Другие инструменты |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | KT 14 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40327820000 | Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой |
| GTIN (EAN) | 4032248945344 | |
| Кол. | 1 Шт. | |


TCC 6.4/51 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com

Изображения

Прочее

Type code TERMSERIES accessories



Типы кодов