

## TCC 6.4/2 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



#### Nastavitelné křížové propojky

Zvýšení flexibility vašich křížových propojek. Propojka TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umožňuje individuální nastavení propojení s počtem až 51 pólů. Maximální počet připojitelných pólů byl zvýšen na 32 pólů. Materiál pásky lze zkrátit na požadovanou délku velice snadno. Křížové konektory mají přesvědčivé vlastnosti díky snadné manipulaci a viditelnosti a díky jejich univerzálním možnostem připojení. Přídavná výztuha předchází deformaci pružiny během montáže.

- Individuálně nastavitelné křížové propojky s počtem až 51 pólů
- Přídavná lišta pro vyloučení deformace pružiny
- Rozšířená propojka – možnost až 32 pólů
- Odolnost proti otřesům

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Verze           | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| Objednací číslo | <a href="#">2556390000</a>     |
| Typ             | TCC 6.4/2 RD                   |
| GTIN (EAN)      | 4050118566901                  |
| Množství        | 10 ks                          |

## TCC 6.4/2 RD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 4,8 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,189 inch |
| Výška          | 13,1 mm | Výška (v palcích)   | 0,516 inch |
| Šířka          | 9,8 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,386 inch |
| Čistá hmotnost | 0,372 g |                     |            |

## Teploty

|                    |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...60 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

## Jmenovité údaje UL

|                      |      |
|----------------------|------|
| Jmenovitý proud (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

## Obecné údaje

|  |                                |      |
|--|--------------------------------|------|
| Verze                                    | nelze zkrátit na určitou délku |      |
| Barevný                                  | Červená                        |      |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent                      | Kryt |
|  | Klasifikace hořlavosti UL 94   | V-0  |

## Koordinace izolace

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 300 V |
|------------------|-------|

## Data připojení

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rozteč v mm (P) | 6,4 mm |
|-----------------|--------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení


|                         |   |
|-------------------------|---|
| Technické údaje         | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Beipackzettel / Package Insert – multilingual</a><br><a href="#">Beipackzettel / Package Insert</a> |
| Katalogy                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

**TCC 6.4/2 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Dimensional drawing**

## TCC 6.4/2 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | KT ZQV                     | Verze                                  |
| Objednací číslo | <a href="#">6002170000</a> | Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| GTIN (EAN)      | 4032248291670              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |
| Typ             | WAW 1 NEUTRAL              | Verze                                  |
| Objednací číslo | <a href="#">6004500000</a> | Různé nástroje                         |
| GTIN (EAN)      | 4008190053925              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

### Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | KT 14                      | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6157820000</a> | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| GTIN (EAN)      | 4032248945344              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

Různé

Type code TERMSERIES accessories



Kódy typů