

## TCC 6.4/2 RD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Регулируемые перекрестные соединения  
Повысьте гибкость своих перекрестных соединений. TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) позволяет устанавливать регулируемые по отдельности перекрестные соединения с использованием до 51 контакта. Максимальное количество вставных контактов увеличено до 32. Материал полосы можно очень легко обрезать до необходимой длины. Перекрестные соединители обеспечивают дополнительное удобство благодаря своей простоте использования и наглядности, а также универсальным возможностям для соединения. Дополнительная перемычка защищает пружину от деформации во время сборки.

- Регулируемые по отдельности перекрестные соединения с 51 контактом
- Дополнительная перемычка для защиты пружины от деформации
- Увеличенное перекрестное соединение – поддержка до 32 контактов
- Вибростойкость

## Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       | TERMSERIES, Перемычка      |
| Номер для заказа | <a href="#">2556390000</a> |
| Тип              | TCC 6.4/2 RD               |
| GTIN (EAN)       | 4050118566901              |
| Кол.             | 10 шт.                     |

## TCC 6.4/2 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 4,8 мм  | Глубина (дюймов)  | 0,189 inch |
| Высота      | 13,1 мм | Высота (в дюймах) | 0,516 inch |
| Ширина      | 9,8 мм  | Ширина (в дюймах) | 0,386 inch |
| Масса нетто | 0,372 g |                   |            |

## Температуры

|                      |                |                     |                |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C | Рабочая температура | -40 °C...60 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|

## Расчетные данные UL

|                      |      |
|----------------------|------|
| Номинальный ток (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

## Общие данные

|                                    |                               |        |  |
|------------------------------------|-------------------------------|--------|--|
| Исполнение                         | невозможно подрезать по длине |        |  |
| Цветовой код                       | красный                       |        |  |
| Компонент с классом горючести UL94 | Компонент                     | Корпус |  |
|                                    | Класс горючести UL94          | V-0    |  |

## Координация изоляции

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Номинальное напряжение | 300 V |
|------------------------|-------|

## Размеры

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 6,4 мм |
|--------------|--------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Технические данные            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Пользовательская документация | <a href="#">Beipackzettel / Package Insert – multilingual</a><br><a href="#">Beipackzettel / Package Insert</a> |
| Каталог                       | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |


**TCC 6.4/2 RD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Dimensional drawing**



## TCC 6.4/2 RD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

## Основные данные для заказа

|                  |                             |                             |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Тип              | WAW 1 NEUTRAL               | Исполнение                  |
| Номер для заказа | <a href="#">40084500000</a> | Другие инструменты          |
| GTIN (EAN)       | 4008190053925               |                             |
| Кол.             | 1 Шт.                       |                             |
| Тип              | KT ZQV                      | Исполнение                  |
| Номер для заказа | <a href="#">4032170000</a>  | Резак для резки одной рукой |
| GTIN (EAN)       | 4032248291670               |                             |
| Кол.             | 1 Шт.                       |                             |

## Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | KT 14                       | Исполнение                                      |
| Номер для заказа | <a href="#">40327820000</a> | Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой |
| GTIN (EAN)       | 4032248945344               |   |
| Кол.             | 1 Шт.                       |   |


TCC 6.4/2 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения

Прочее

Type code TERMSERIES accessories



Типы кодов