

TCC 6.4/51 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Nastavitelné křížové propojky

Zvýšení flexibility vašich křížových propojek. Propojka TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umožňuje individuální nastavení propojení s počtem až 51 pólů. Maximální počet připojitelných pólů byl zvýšen na 32 pólů. Materiál pásky lze zkrátit na požadovanou délku velice snadno. Křížové konektory mají přesvědčivé vlastnosti díky snadné manipulaci a viditelnosti a díky jejich univerzálním možnostem připojení. Přídavná výztuha předchází deformaci pružiny během montáže.

- Individuálně nastavitelné křížové propojky s počtem až 51 pólů
- Přídavná lišta pro vyloučení deformace pružiny
- Rozšířená propojka – možnost až 32 pólů
- Odolnost proti otřesům

Všeobecné objednací údaje

Verze	TERMSERIES, Spojovací konektor
Objednací číslo	2556410000
Typ	TCC 6.4/51 RD
GTIN (EAN)	4050118566925
Množství	10 ks

TCC 6.4/51 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,189 inch
Výška	13,1 mm	Výška (v palcích)	0,516 inch
Šířka	323,4 mm	Šířka (v palcích)	12,732 inch
Čistá hmotnost	12 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...60 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Jmenovité údaje UL

Jmenovitý proud (UL)	10 A
----------------------	------

Obecné údaje

Verze	Ize zkrátit na určitou délku	Barevný	Červená
-------	------------------------------	---------	---------

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	300 V
------------------	-------

Data připojení

Rozteč v mm (P)	6,4 mm
-----------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení


Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel / Package Insert – multilingual Beipackzettel / Package Insert
Katalogy	Catalogues in PDF-format

TCC 6.4/51 RD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Obrázek výrobku****Dimensional drawing**

TCC 6.4/51 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT ZQV	Verze
Objednací číslo	6002170000	Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
GTIN (EAN)	4032248291670	
Množství	1 ks	
Typ	WAW 1 NEUTRAL	Verze
Objednací číslo	6004500000	Různé nástroje
GTIN (EAN)	4008190053925	
Množství	1 ks	

Nástroje na řezání




Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KT 14	Verze
Objednací číslo	6157820000	Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
GTIN (EAN)	4032248945344	
Množství	1 ks	

Různé

Type code TERMSERIES accessories



Kódy typů