

TCC 6.4/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Beállítható keresztösszekötők

Növelje keresztösszekötőinek rugalmasságát. A TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg beállítható keresztösszekötéseket tesz lehetővé, akár 51 pólussal. A dugaszolható pólusok száma 32-re nőtt. A szalag hossza nagyon könnyen a kívánt méretre csökkenthető. A keresztösszekötők különösen egyszerűen kezelhetők, jól láthatók és univerzálisan csatlakoztathatók. A szerelés során a rugó deformálódását egy háló akadályozza meg.

- Egyedileg beállítható keresztösszekötő 51 pólussal
- Megerősítő elem a rugó deformálódásának elkerülése érdekében
- Megnövelt keresztösszekötési lehetőség – max 32 pólus lehetséges
- Rezgésállóság

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|------------------------------|
| Verzió | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| Rendelési szám | 2556430000 |
| Típus | TCC 6.4/2 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118566949 |
| Qty. | 10 Stück |

TCC 6.4/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 4,8 mm | Mélység (coll) | 0,189 inch |
| Magasság | 13,1 mm | Magasság (coll) | 0,516 inch |
| Szélesség | 9,8 mm | Szélesség (coll) | 0,386 inch |
| Nettó tömeg | 0,372 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...60 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|

UL névleges adatok

| | |
|--------------------|------|
| Rated current (UL) | 10 A |
|--------------------|------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----|--|
| Változat | cannot be cut to length | | |
| Szín | kék | | |
| UL94 éghetőségi osztály, alkatrész | Alkatrész | Ház | |
| | UL94 éghetőségi osztály | V-0 | |

Szigetelések koordinálása

| | |
|---------------------|-------|
| Névleges feszültség | 300 V |
|---------------------|-------|

Csatlakozási adatok

| | |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 6,4 mm |
|----------------|--------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002586 | ETIM 7.0 | EC002586 |
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ECLASS 9.1 | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 | | |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések


| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Beipackzettel / Package Insert – multilingual Beipackzettel / Package Insert |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

TCC 6.4/2 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Dimensional drawing**

TCC 6.4/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz



- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus | KT ZQV | Verzió |
| Rendelési szám | 6002170000 | Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248291670 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| Típus | WAW 1 NEUTRAL | Verzió |
| Rendelési szám | 6004500000 | Különböző szerszámok |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Vágószerszámok




Vágószerszámok akár 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezeték. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Típus | KT 14 | Verzió |
| Rendelési szám | 1157820000 | Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248945344 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Egyéb

Type code TERMSERIES accessories



Típuskódok