

TCC 6.4/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Nastavitelné křížové propojky

Zvýšení flexibility vašich křížových propojek. Propojka TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umožňuje individuální nastavení propojení s počtem až 51 pólů. Maximální počet připojitelných pólů byl zvýšen na 32 pólů. Materiál pásky lze zkrátit na požadovanou délku velice snadno. Křížové konektory mají přesvědčivé vlastnosti díky snadné manipulaci a viditelnosti a díky jejich univerzálním možnostem připojení. Přídavná výztuha předchází deformaci pružiny během montáže.

- Individuálně nastavitelné křížové propojky s počtem až 51 pólů
- Přídavná lišta pro vyloučení deformace pružiny
- Rozšířená propojka – možnost až 32 pólů
- Odolnost proti otřesům

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Verze | TERMSERIES, Spojovací konektor |
| Objednací číslo | 2556440000 |
| Typ | TCC 6.4/10 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118566956 |
| Množství | 10 ks |

TCC 6.4/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 4,8 mm | Hloubka (v palcích) | 0,189 inch |
| Výška | 13,1 mm | Výška (v palcích) | 0,516 inch |
| Šířka | 61 mm | Šířka (v palcích) | 2,402 inch |
| Čistá hmotnost | 2,193 g | | |

Teploty

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...85 °C | Provozní teplota | -40 °C...60 °C |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|

Jmenovité údaje UL

| | |
|----------------------|------|
| Jmenovitý proud (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

Obecné údaje

| | | | |
|--|------------------------------|------|--|
| Verze | Ize zkrátit na určitou délku | | |
| Barevný | Modrá | | |
| Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94 | Komponent | Kryt | |
| | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | |

Koordinace izolace

| | |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 300 V |
|------------------|-------|

Data připojení

| | |
|-----------------|--------|
| Rozteč v mm (P) | 6,4 mm |
|-----------------|--------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002586 | ETIM 7.0 | EC002586 |
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ECLASS 9.1 | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 | | |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | Beipackzettel / Package Insert – multilingual Beipackzettel / Package Insert |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

TCC 6.4/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Dimensional drawing



TCC 6.4/10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řezací a vrubovací nástroje pro propojky



- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | KT ZQV | Verze |
| Objednací číslo | 6002170000 | Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| GTIN (EAN) | 4032248291670 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | WAW 1 NEUTRAL | Verze |
| Objednací číslo | 6004500000 | Různé nástroje |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Množství | 1 ks | |

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | KT 14 | Verze |
| Objednací číslo | 6157820000 | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| GTIN (EAN) | 4032248945344 | |
| Množství | 1 ks | |

Různé

Type code TERMSERIES accessories



Kódy typů