

## TCC 6.4/51 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



## Justerbara överkopplingar

Öka flexibiliteten i dina överkopplingar. TERMSERIES ÖVERKOPPLING (TCC) möjliggör individuellt justerbara överkopplingar med upp till 51 poler. Det maximala antalet instickspoler har ökats till 32 poler. Det avisolerade materialet kan mycket enkelt kortas till önskad längd. Överkopplingarna övertygar tack vare deras enkla hantering och synlighet samt deras universella anslutningsmöjligheter. Ett extranät hindrar fjädern från att deformeras under monteringen.

- Individuellt justerbar överkoppling med 51 poler
- Extra stag för att undvika deformation av fjädern
- Ökad överkoppling - upp till 32 poler möjliga
- Vibrationstålighet

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	TERMSERIES, Överkoppling
Art.nr.	<a href="#">2556450000</a>
Typ	TCC 6.4/51 BL
GTIN (EAN)	4050118566963
Förp.	10 Stück

## TCC 6.4/51 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	4,8 mm	Byggdjup (tum)	0,189 inch
Höjd	13,1 mm	Bygghöjd (tum)	0,516 inch
Bredd	323,4 mm	Byggbredd (tum)	12,732 inch
Nettovikt	12 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...60 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

## Märkdata UL

Märkström (UL)	10 A
----------------	------

## Allmänna uppgifter

Utförande	kan kapas till önskad längd		
Färgkod	blå		
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent	Kapsling	
	UL94 brännbarhetsklass	V-0	

## Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V
--------------	-------

## Anslutningsdata

Delning i mm (P)	6,4 mm
------------------	--------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar



Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">Beipackzettel / Package Insert – multilingual</a> <a href="#">Beipackzettel / Package Insert</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**TCC 6.4/51 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Produktillustration****Dimensional drawing**

## TCC 6.4/51 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Kap- och utstansningsverktyg till överkopplingar



- för överkopplingar i Weidmüllers Z-serie
- för överkopplingar WQV 2,5 till WQV 35
- för överkopplingsfönster i plint WSI 6

## Allmänna beställningsdata

Typ	KT ZQV	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9002170000</a>	Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4032248291670	
Förp.	1 Stück	
Typ	WAW 1 NEUTRAL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9004500000</a>	Övriga verktyg
GTIN (EAN)	4008190053925	
Förp.	1 Stück	

## Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KT 14	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1157820000</a>	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4032248945344	
Förp.	1 Stück	

## TCC 6.4/51 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Ritningar

## Övrigt

## Type code TERMSERIES accessories



Typnycklar