

## TCC 6.4/10 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



## Beállítható keresztösszekötők

Növelje keresztösszekötőinek rugalmasságát. A TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg beállítható keresztösszekötéseket tesz lehetővé, akár 51 pólussal. A dugaszolható pólusok száma 32-re nőtt. A szalag hossza nagyon könnyen a kívánt méretre csökkenthető. A keresztösszekötők különösen egyszerűen kezelhetők, jól láthatók és univerzálisan csatlakoztathatók. A szerelés során a rugó deformálódását egy háló akadályozza meg.

- Egyedileg beállítható keresztösszekötő 51 pólussal
- Megerősítő elem a rugó deformálódásának elkerülése érdekében
- Megnövelt keresztösszekötési lehetőség – max 32 pólus lehetséges
- Rezgésállóság

## Általános rendelési adatok

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Verzió         | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| Rendelési szám | <a href="#">2556480000</a>   |
| Típus          | TCC 6.4/10 BK                |
| GTIN (EAN)     | 4050118566994                |
| Qty.           | 10 Stück                     |

## TCC 6.4/10 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 4,8 mm  | Mélység (coll)   | 0,189 inch |
| Magasság    | 13,1 mm | Magasság (coll)  | 0,516 inch |
| Szélesség   | 61 mm   | Szélesség (coll) | 2,402 inch |
| Nettó tömeg | 2,193 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                   |                |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...60 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|

## UL névleges adatok

|                    |      |
|--------------------|------|
| Rated current (UL) | 10 A |
|--------------------|------|

## Általános adatok

|                                    |                         |     |  |
|------------------------------------|-------------------------|-----|--|
| Változat                           | can be cut to length    |     |  |
| Szín                               | fekete                  |     |  |
| UL94 éghetőségi osztály, alkatrész | Alkatrész               | Ház |  |
|                                    | UL94 éghetőségi osztály | V-0 |  |

## Szigetelések koordinálása

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Névleges feszültség | 300 V |
|---------------------|-------|

## Csatlakozási adatok

|                |        |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 6,4 mm |
|----------------|--------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ECLASS 9,1  | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 | ECLASS 12.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések


|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                 |
| User Documentation | <a href="#">Beipackzettel / Package Insert – multilingual</a><br><a href="#">Beipackzettel / Package Insert</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                        |

**TCC 6.4/10 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Dimensional drawing**

## TCC 6.4/10 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vágó- és lyukasztó szerszámok keresztösszekötőkhöz



- Weidmüller Z-sorozatú keresztösszekötőkhöz
- WQV 2.5 - WQV 35 méretű keresztösszekötőkhöz
- WTR 2.5 és WSI 6 sorkapcsok keresztösszekötő ablakaihoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus          | KT ZQV                     | Verzió                |
| Rendelési szám | <a href="#">6002170000</a> | Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN)     | 4032248291670              |                       |
| Qty.           | 1 Stück                    |                       |
| Típus          | WAW 1 NEUTRAL              | Verzió                |
| Rendelési szám | <a href="#">6004500000</a> | Különböző szerszámok  |
| GTIN (EAN)     | 4008190053925              |                       |
| Qty.           | 1 Stück                    |                       |

## Vágószerszámok



Vágószerszámok akár 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékekhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Típus          | KT 14                      | Verzió                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1157820000</a> | Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN)     | 4032248945344              |                                       |
| Qty.           | 1 Stück                    |                                       |

Egyéb

Type code TERMSERIES accessories



Típuskódok