

SAIL-M12G-USB-1.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

Általános rendelési adatok

Verzió	Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M12, Pólusszám: 4, 1 m, tű, egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	2556580000
Típus	SAIL-M12G-USB-1.0U
GTIN (EAN)	4050118567137
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 16:10:24 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAIL-M12G-USB-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	53 g
-------------	------

Kábel műszaki adatai

A következő kábeltartókhöz:	Igen	Halogén	Nem
Hibrid kábel	Nem	Keresztkötéses irradiáció	Nem
Konfigurálható kábelhossz	Nem	Kábelhossz	1 m
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20963 (80 °C / 30 V)	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	Az UL2556 FT2 szerint
Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811:404	Pólusok száma	4
Szigetelés	PE	Színkód gyűrű	Fehér, Zöld, Piros, Fekete
Árnyékolt	Igen		

Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M12	Ház fő anyaga	PUR
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C	LED	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	5 V
Névleges áram	1 A	Szennyezés súlyossága	3
Változat	tű, egyenes	Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	Aranyozott	Áthidalt	Nem

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	5 V
---------------------	-----

Dugó, jobb

Ház fő anyaga	PUR	Érintkező felület	Aranyozott
---------------	-----	-------------------	------------

Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges áram	1 A
---------------	-----

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Halogén	Nem	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	Az UL2556 FT2 szerint
Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811:404		

Kábel szerkezet

Köpeny színe	fekete	Szigetelés	PE
Színkód gyűrű	Fehér, Zöld, Piros, Fekete	Árnyékolás	360°; körkörös ház

Besorolások

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9,1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 16:10:24 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAIL-M12G-USB-1.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Termékek környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


SAIL-M12G-USB-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz



Male, straight

Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

Méretrajz

USB

Póluskiosztás

USB

Az ideális szerszám: Screwty[®] nyomaték funkcióval



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F