

SAIL-M12G-USB-1.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anslutningar mellan två I/O Slaves eller mellan styrsystemet och en I/O enhet utförs säkrast via två förkonfektionerade ledningar. Utbudet sträcker sig från PROFIBUS- och CANopen-, DeviceNet™, EtherCAT- till Ethernet-ledningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Bussledning, Anslutningsledning, M12, Antal poler: 4, 1 m, Stift, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.	2556580000
Typ	SAIL-M12G-USB-1.0U
GTIN (EAN)	4050118567137
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 05:35:53 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

SAIL-M12G-USB-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	53 g
-----------	------

Tekniska data för kabel

Antal poler	4	Bestrålning tvärbunden	Nej
Färkodning	vit, grön, röd, svart	Flamhärdighet	Enligt UL2556 FT2
Halogener	Nej	Hybridkabel	Nej
Isolering	PE	Kabellängd	1 m
Konfigurerbar kabellängd	Nej	Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20963 (80 °C / 30 V)
Mantelfärg	svart	Mantelmateriäl	PUR
Oljebeständighet	motsvarande IEC 60811:404	Skärmad	Ja
Släpkedjetålighet	Ja		

Allmänna tekniska data

Anslutningsgänga	M12	Kapslingsmaterial	PUR
Kontaktyta	förgylld	LED	Nej
Material låsring	Mässing, förnicklad	Märkspänning	5 V
Märkström	1 A	Nedsmutningsgrad	3
Skyddsklass	IP67	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C
Utförande	Stift, rakt	bockad	Nej

Elektriska egenskaper

Märkspänning	5 V
--------------	-----

Elektriska egenskaper kabel

Märkström	1 A
-----------	-----

Kabeluppbyggnad

Avskärmning	360° runtom slutet	Färkodning	vit, grön, röd, svart
Isolering	PE	Mantelfärg	svart

Kontakt höger

Kapslingsmaterial	PUR	Kontaktyta	förgylld
-------------------	-----	------------	----------

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Flamhärdighet	Enligt UL2556 FT2	Halogener	Nej
Oljebeständighet	motsvarande IEC 60811:404		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

SAIL-M12G-USB-1.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Miljööverensstämmelse för produkt**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

SAIL-M12G-USB-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Male, straight

Polschema



Kopplingsbild

Profilritning

USB

Polschema

USB

Det idealiska verktyget: Screwty® med momentfunktion



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

Skapandedatum den 9 maj 2024 05:35:53 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna