


FF 11 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP54, черный
Номер для заказа	2556590000
Тип	FF 11 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567212
Кол.	1 Шт.

FF 11 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	66 мм	Глубина (дюймов)	2,598 inch
Высота	109 мм	Высота (в дюймах)	4,291 inch
Ширина	109 мм	Ширина (в дюймах)	4,291 inch
Масса нетто	542 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Общие данные

MTBF	52 500 h	
Вид монтажа	зафиксированный	
Вид соединения	Предварительно собранный кабель	
Высота установочных вырезов	92 мм	
Исполнение ЭМС	Нет	
Класс защиты (UL)	Type 12	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Класс фильтра	G 4	
Монтажная высота	4 мм	
Монтажная глубина	62 мм	
Мощность	Частота сети питания	50 Hz
	номин.	12 W
	Частота сети питания	60 Hz
	номин.	11 W
Номинальное напряжение	230 V AC ± 10%	
Номинальное напряжение перем. тока	230 V	
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	12 m³/h
	Выпускной фильтр	IP54
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	14 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание	Выпускной фильтр	IP54
	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	19 m³/h
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	24 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	19 m³/h	
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	24 m³/h	
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz
	Ток	0,07 A
	Частота сети питания	60 Hz
	Ток	0,06 A
Предохранитель	6 A	
С защитной крышкой	Да	

Дата создания 10 мая 2024 г. 2:24:38 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

FF 11 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

С фильтром	Да
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
Тип вентилятора	Вентилятор крыши
Типоразмер	1
Уровень шума	33 dB(A)
Цветовой код	черный
Ширина установочных вырезов	92 мм

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E252704

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Пользовательская документация	Installation- and operating instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format


FF 11 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Graph



Graph



FF 11 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Выпускной фильтр



Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

Основные данные для заказа

Тип	EF 10 54 BK	Исполнение
Номер для заказа	2557080000	Выпускной фильтр, IP54, черный
GTIN (EAN)	4050118567717	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EF 10 54 GY	Исполнение
Номер для заказа	2557070000	Выпускной фильтр, IP54, серый
GTIN (EAN)	4050118567700	
Кол.	1 Шт.	

Вентилятор с фильтром



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Тип	FF-FIMT 11 54	Исполнение
Номер для заказа	2556600000	Плоский фильтр, IP54, белый
GTIN (EAN)	4050118567229	
Кол.	5 Шт.	