

FF-FIMT 11 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Filtermatta, IP54, vit
Art.nr.	2556600000
Typ	FF-FIMT 11 54
GTIN (EAN)	4050118567229
Förp.	5 Stück

FF-FIMT 11 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	87 mm	Bygghöjd (tum)	3,425 inch
Bredd	87 mm	Byggbredd (tum)	3,425 inch
Nettovikt	3,2 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...55 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Filterklass	G 4	Färgkod	vit
Med filter	Ja	Monteringstyp	ihakad
Skyddsklass (UL)	Type 12	Temperaturområde för användning	-40...55 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Operating instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format