

## FF 22 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Filter fan, IP54, szürke
Rendelési szám	<a href="#">2556620000</a>
Típus	FF 22 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567243
Qty.	1 Stück

## FF 22 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2,953 inch
Magasság	145 mm	Magasság (coll)	5,709 inch
Szélesség	145 mm	Szélesség (coll)	5,709 inch
Nettó tömeg	700 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

## General data

Biztosíték	6 A	
Csatlakozás típusa	Csatlakozósáv	
EMC változat	No	
Fan type	Roof fan	
Felszerelés típusa	Felpattintható	
Filter class	G 4	
Height of installation cut-outs	125 mm	
Hálózat	Hálózati frekvencia	50 Hz
	névleges	19 W
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	névleges	18 W
Légszállítási teljesítmény, szabad kifúvás	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Volume flow	61 m³/h
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Volume flow	67 m³/h
MTBF	37 500 h	
Mounting depth	70 mm	
Mounting height	5 mm	
Méret	2	
Noise emission	44 dB(A)	
Névleges AC feszültség	230 V	
Névleges feszültség	230 V AC ± 10%	
Protection class (UL)	Type 12	
Szín	szürke	
Térfogatáram kimeneti szűrővel	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Volume flow	44 m³/h
	Exhaust filter	IP54
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Volume flow	50 m³/h
	Exhaust filter	IP54
Térfogatáram, szabad kifúvás 50 Hz-nél	61 m³/h	
Térfogatáram, szabad kifúvás 60 Hz-nél	67 m³/h	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Width of installation cut-outs	125 mm	
With filter	Igen	
With protective cover	Igen	
Áramfogyasztás	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Áramerősség	0,12 A
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Áramerősség	0,18 A
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C	

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9,1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E252704

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## FF 22 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Graph



### Graph



## FF 22 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kimeneti szűrők



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

## Általános rendelési adatok

Típus	EF 20 54 GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557090000</a>	Exhaust filter, IP54, szürke
GTIN (EAN)	4050118567724	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 20 55 GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557110000</a>	Exhaust filter, IP55, szürke
GTIN (EAN)	4050118567748	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 20 54 BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557100000</a>	Exhaust filter, IP54, fekete
GTIN (EAN)	4050118567731	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 20 55 BK	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8557120000</a>	Exhaust filter, IP55, fekete
GTIN (EAN)	4050118567755	
Qty.	1 Stück	

## Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

## Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 2X 55	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8556670000</a>	Filter mat, IP55, fehér
GTIN (EAN)	4050118567298	
Qty.	5 Stück	
Típus	FF-FIMT 2X 54	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8556660000</a>	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118567281	
Qty.	5 Stück	