

FF 22 54/230V GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | Filterfläkt, IP54, grå |
| Art.nr. | 2556620000 |
| Typ | FF 22 54/230V GY |
| GTIN (EAN) | 4050118567243 |
| Förp. | 1 Stück |

FF 22 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Djup | 75 mm | Byggdjup (tum) | 2,953 inch |
| Höjd | 145 mm | Bygghöjd (tum) | 5,709 inch |
| Bredd | 145 mm | Byggbredd (tum) | 5,709 inch |
| Nettovikt | 700 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...55 °C |
|---------------------------------|-------------|

Allmänna data

| | | |
|---------------------------------|----------------|---------|
| Anslutningstyp | Plintblock | |
| Bredd på montageurtag | 125 mm | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | |
| Byggstorlek | 2 | |
| EMC-utförande | Nej | |
| Effekt | Nätfrekvens | 50 Hz |
| | nominell | 19 W |
| | Nätfrekvens | 60 Hz |
| | nominell | 18 W |
| Filterklass | G 4 | |
| Fläkttyp | Takfläkt | |
| Flöde, friblåsande vid 50 Hz | 61 m³/h | |
| Flöde, friblåsande vid 60 Hz | 67 m³/h | |
| Flödesvolym med avluftsfilter | Nätfrekvens | 50 Hz |
| | Volume flow | 44 m³/h |
| | Exhaust filter | IP54 |
| | Nätfrekvens | 60 Hz |
| | Volume flow | 50 m³/h |
| | Exhaust filter | IP54 |
| Färgkod | grå | |
| Höjd på montageurtag | 125 mm | |
| Ljudnivå | 44 dB(A) | |
| MTBF | 37 500 h | |
| Med filter | Ja | |
| Med skyddslock | Ja | |
| Montagehöjd | 5 mm | |
| Monteringsdjup | 70 mm | |
| Monteringstyp | ihakad | |
| Märkspänning | 230 V AC ± 10% | |
| Märkspänning AC | 230 V | |
| Nuvarande strömförbrukning | Nätfrekvens | 50 Hz |
| | Ström | 0,12 A |
| | Nätfrekvens | 60 Hz |
| | Ström | 0,18 A |
| Skyddsklass (UL) | Type 12 | |
| Säkring | 6 A | |
| Temperaturområde för användning | -40...55 °C | |
| Volymflöde, fritt flöde | Nätfrekvens | 50 Hz |
| | Volume flow | 61 m³/h |
| | Nätfrekvens | 60 Hz |
| | Volume flow | 67 m³/h |

FF 22 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000320 | ETIM 7.0 | EC000320 |
| ETIM 8.0 | EC000320 | ETIM 9.0 | EC000320 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 | | |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E252704 |

Nedladdningar

| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | EU Declaration of Conformity |
| Användardokumentation | Installation- and operating instructions |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |


FF 22 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Graph



Graph



FF 22 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Avluftsfilter



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | EF 20 54 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2557100000 | Avluftsfilter, IP54, svart |
| GTIN (EAN) | 4050118567731 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | EF 20 54 GY | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2557090000 | Avluftsfilter, IP54, grå |
| GTIN (EAN) | 4050118567724 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | EF 20 55 GY | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2557110000 | Avluftsfilter, IP55, grå |
| GTIN (EAN) | 4050118567748 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | EF 20 55 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2557120000 | Avluftsfilter, IP55, svart |
| GTIN (EAN) | 4050118567755 | |
| Förp. | 1 Stück | |

Filterfläkt



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | FF-FIMT 2X 54 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2556660000 | Filtermatta, IP54, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118567281 | |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | FF-FIMT 2X 55 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2556670000 | Filtermatta, IP55, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118567298 | |
| Förp. | 5 Stück | |