

FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Filtrační větrák, IP55, Šedá
Objednací číslo	2556640000
Typ	FF 22 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567267
Množství	1 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	75 mm	Hloubka (v palcích)	2,953 inch
Výška	145 mm	Výška (v palcích)	5,709 inch
Šířka	145 mm	Šířka (v palcích)	5,709 inch
Čistá hmotnost	700 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...55 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Aktuální spotřeba	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Proud	0,12 A
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Proud	0,18 A
Barevný	Šedá	
EMC verze	No	
Emise hluku	44 dB(A)	
Hloubka instalace	70 mm	
Jmenovité AC napětí	230 V	
Jmenovité napětí	230 V AC \pm 10%	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
MTBF	37 500 h	
Napájení	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	jmen.	19 W
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	jmen.	18 W
Objemový tok s výfukovým fitrem	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Objemový tok	40 m ³ /h
	Filtr výfuku	IP55
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Objemový tok	46 m ³ /h
	Filtr výfuku	IP55
Objemový tok, volný průběh	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Objemový tok	56 m ³ /h
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Objemový tok	64 m ³ /h
Objemový tok, volný průběh při 50 Hz	56 m ³ /h	
Objemový tok, volný průběh při 60 Hz	64 m ³ /h	
Odolné proti UV záření	Ano	
Pojistka	6 A	
Rozsah provozní teploty	-40...55 °C	
Stupeň krytí (UL)	Type 12	
S filtrem	Ano	
S ochranným krytem	Ano	
Typ montáže	Příchytka	
Typ připojení	Blok svorek	
Typ větráku	Střešní filtr	
Třída filtru	G 4	
Velikost	2	
Výška instalace	5 mm	
Výška instalačních výřezů	125 mm	
Šířka instalačních výřezů	125 mm	

FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E252704

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	Installation- and operating instructions
Katalogy	Catalogues in PDF-format


FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Graph



Graph



FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Filtr výfuku



Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru. Funkční klapka umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložek filtru, což šetří čas a peníze.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EF 20 54 GY	Verze
Objednací číslo	6557090000	Filtr výfuku, IP54, Šedá
GTIN (EAN)	4050118567724	
Množství	1 ks	
Typ	EF 20 55 GY	Verze
Objednací číslo	6557110000	Filtr výfuku, IP55, Šedá
GTIN (EAN)	4050118567748	
Množství	1 ks	
Typ	EF 20 54 BK	Verze
Objednací číslo	6557100000	Filtr výfuku, IP54, černá
GTIN (EAN)	4050118567731	
Množství	1 ks	
Typ	EF 20 55 BK	Verze
Objednací číslo	6557120000	Filtr výfuku, IP55, černá
GTIN (EAN)	4050118567755	
Množství	1 ks	

Filtrací vĕtrák



Filtrací vĕtráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FF-FIMT 2X 55	Verze
Objednací číslo	6556670000	Podložka filtru, IP55, Bílá
GTIN (EAN)	4050118567298	
Množství	5 ks	
Typ	FF-FIMT 2X 54	Verze
Objednací číslo	6556660000	Podložka filtru, IP54, Bílá
GTIN (EAN)	4050118567281	
Množství	5 ks	