

FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Verzió	Filter fan, IP55, szürke
Rendelési szám	2556640000
Típus	FF 22 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567267
Qty.	1 Stück

FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2,953 inch
Magasság	145 mm	Magasság (coll)	5,709 inch
Szélesség	145 mm	Szélesség (coll)	5,709 inch
Nettó tömeg	700 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

General data

Biztosíték	6 A		
Csatlakozás típusa	Csatlakozósáv		
EMC változat	No		
Fan type	Roof fan		
Felszerelés típusa	Felpattintható		
Filter class	G 4		
Height of installation cut-outs	125 mm		
Hálózat	Hálózati frekvencia	50 Hz	
	névleges	19 W	
	Hálózati frekvencia	60 Hz	
	névleges	18 W	
Légszállítási teljesítmény, szabad kifúvás	Hálózati frekvencia	50 Hz	
	Volume flow	56 m³/h	
	Hálózati frekvencia	60 Hz	
	Volume flow	64 m³/h	
MTBF	37 500 h		
Mounting depth	70 mm		
Mounting height	5 mm		
Méret	2		
Noise emission	44 dB(A)		
Névleges AC feszültség	230 V		
Névleges feszültség	230 V AC ± 10%		
Protection class (UL)	Type 12		
Szín	szürke		
Térfogatáram kimeneti szűrővel	Hálózati frekvencia	50 Hz	
	Volume flow	40 m³/h	
	Exhaust filter	IP55	
	Hálózati frekvencia	60 Hz	
	Volume flow	46 m³/h	
	Exhaust filter	IP55	
Térfogatáram, szabad kifúvás 50 Hz-nél	56 m³/h		
Térfogatáram, szabad kifúvás 60 Hz-nél	64 m³/h		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
UV-álló	Igen		
Width of installation cut-outs	125 mm		
With filter	Igen		
With protective cover	Igen		
Áramfogyasztás	Hálózati frekvencia	50 Hz	
	Áramerősség	0,12 A	
	Hálózati frekvencia	60 Hz	
	Áramerősség	0,18 A	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C		

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9,1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E252704

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
User Documentation	Installation- and operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Graph



Graph



FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kimeneti szűrők



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

Általános rendelési adatok

Típus	EF 20 54 GY	Verzió
Rendelési szám	8557090000	Exhaust filter, IP54, szürke
GTIN (EAN)	4050118567724	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 20 55 GY	Verzió
Rendelési szám	8557110000	Exhaust filter, IP55, szürke
GTIN (EAN)	4050118567748	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 20 54 BK	Verzió
Rendelési szám	8557100000	Exhaust filter, IP54, fekete
GTIN (EAN)	4050118567731	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 20 55 BK	Verzió
Rendelési szám	8557120000	Exhaust filter, IP55, fekete
GTIN (EAN)	4050118567755	
Qty.	1 Stück	

Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 2X 55	Verzió
Rendelési szám	8556670000	Filter mat, IP55, fehér
GTIN (EAN)	4050118567298	
Qty.	5 Stück	
Típus	FF-FIMT 2X 54	Verzió
Rendelési szám	8556660000	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118567281	
Qty.	5 Stück	