

FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Filterfläkt, IP55, grå
Art.nr.	2556640000
Typ	FF 22 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567267
Förp.	1 Stück

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	75 mm	Byggdjup (tum)	2,953 inch
Höjd	145 mm	Bygghöjd (tum)	5,709 inch
Bredd	145 mm	Byggbredd (tum)	5,709 inch
Nettovikt	700 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...55 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Anslutningstyp	Plintblock	
Bredd på montageurtag	125 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Byggstorlek	2	
EMC-utförande	Nej	
Effekt	Nätfrekvens	50 Hz
	nominell	19 W
	Nätfrekvens	60 Hz
	nominell	18 W
Filterklass	G 4	
Fläkttyp	Takfläkt	
Flöde, friblåsande vid 50 Hz	56 m³/h	
Flöde, friblåsande vid 60 Hz	64 m³/h	
Flödesvolym med avluftsfilter	Nätfrekvens	50 Hz
	Volume flow	40 m³/h
	Exhaust filter	IP55
	Nätfrekvens	60 Hz
	Volume flow	46 m³/h
	Exhaust filter	IP55
Färgkod	grå	
Höjd på montageurtag	125 mm	
Ljudnivå	44 dB(A)	
MTBF	37 500 h	
Med filter	Ja	
Med skyddslock	Ja	
Montagehöjd	5 mm	
Monteringsdjup	70 mm	
Monteringstyp	ihakad	
Märkspänning	230 V AC ± 10%	
Märkspänning AC	230 V	
Nuvarande strömförbrukning	Nätfrekvens	50 Hz
	Ström	0,12 A
	Nätfrekvens	60 Hz
	Ström	0,18 A
Skyddsklass (UL)	Type 12	
Säkring	6 A	
Temperaturområde för användning	-40...55 °C	
UV-beständig	Ja	
Volymflöde, fritt flöde	Nätfrekvens	50 Hz
	Volume flow	56 m³/h
	Nätfrekvens	60 Hz
	Volume flow	64 m³/h

FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E252704

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Användardokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format


FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Graph



Graph



FF 22 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Avluftsfilter



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

Allmänna beställningsdata

Typ	EF 20 54 GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	2557090000	Avluftsfilter, IP54, grå
GTIN (EAN)	4050118567724	
Förp.	1 Stück	
Typ	EF 20 55 GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	2557110000	Avluftsfilter, IP55, grå
GTIN (EAN)	4050118567748	
Förp.	1 Stück	
Typ	EF 20 54 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2557100000	Avluftsfilter, IP54, svart
GTIN (EAN)	4050118567731	
Förp.	1 Stück	
Typ	EF 20 55 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2557120000	Avluftsfilter, IP55, svart
GTIN (EAN)	4050118567755	
Förp.	1 Stück	

Filterfläkt



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

Allmänna beställningsdata

Typ	FF-FIMT 2X 55	Artikelbeteckning
Art.nr.	2556670000	Filtermatta, IP55, vit
GTIN (EAN)	4050118567298	
Förp.	5 Stück	
Typ	FF-FIMT 2X 54	Artikelbeteckning
Art.nr.	2556660000	Filtermatta, IP54, vit
GTIN (EAN)	4050118567281	
Förp.	5 Stück	