

FF 32 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Verzió	Filter fan, IP54, fekete
Rendelési szám	2556690000
Típus	FF 32 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567311
Qty.	1 Stück

FF 32 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	93 mm	Mélység (coll)	3,661 inch
Magasság	202 mm	Magasság (coll)	7,953 inch
Szélesség	202 mm	Szélesség (coll)	7,953 inch
Nettó tömeg	360 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C
------------------------------	-------------

General data

Biztosíték	6 A	
Csatlakozás típusa	Csatlakozósáv	
EMC változat	No	
Fan type	Roof fan	
Felszerelés típusa	Felpattintható	
Filter class	G 4	
Height of installation cut-outs	177 mm	
Hálózat	Hálózati frekvencia	50 Hz
	névleges	19 W
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	névleges	18 W
Légszállítási teljesítmény, szabad kifúvás	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Volume flow	98 m³/h
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Volume flow	108 m³/h
MTBF	37 500 h	
Mounting depth	87 mm	
Mounting height	6 mm	
Méret	3	
Noise emission	40 dB(A)	
Névleges AC feszültség	230 V	
Névleges feszültség	230 V AC ± 10%	
Protection class (UL)	Type 12	
Szín	fekete	
Térfogatáram kimeneti szűrővel	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Volume flow	73 m³/h
	Exhaust filter	IP54
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Volume flow	80 m³/h
	Exhaust filter	IP54
Térfogatáram, szabad kifúvás 50 Hz-nél	98 m³/h	
Térfogatáram, szabad kifúvás 60 Hz-nél	108 m³/h	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Width of installation cut-outs	177 mm	
With filter	Igen	
With protective cover	Igen	
Áramfogyasztás	Hálózati frekvencia	50 Hz
	Áramerősség	0,12 A
	Hálózati frekvencia	60 Hz
	Áramerősség	0,18 A
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...55 °C	

FF 32 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9,1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E252704

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
User Documentation	Installation- and operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


FF 32 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Graph



Graph



FF 32 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kimeneti szűrők



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

Általános rendelési adatok

Típus	EF 30 55 BK	Verzió
Rendelési szám	8557160000	Exhaust filter, IP55, fekete
GTIN (EAN)	4050118567793	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 30 54 BK	Verzió
Rendelési szám	8557140000	Exhaust filter, IP54, fekete
GTIN (EAN)	4050118567779	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 30 54 GY	Verzió
Rendelési szám	8557130000	Exhaust filter, IP54, szürke
GTIN (EAN)	4050118567762	
Qty.	1 Stück	
Típus	EF 30 55 GY	Verzió
Rendelési szám	8557150000	Exhaust filter, IP55, szürke
GTIN (EAN)	4050118567786	
Qty.	1 Stück	

Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

Típus	FF-FIMT 3X 55	Verzió
Rendelési szám	8556730000	Filter mat, IP55, fehér
GTIN (EAN)	4050118567359	
Qty.	5 Stück	
Típus	FF-FIMT 3X 54	Verzió
Rendelési szám	8556720000	Filter mat, IP54, fehér
GTIN (EAN)	4050118567342	
Qty.	5 Stück	