

FF-FIMT 3X 54


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Плоский фильтр, IP54, белый
Номер для заказа	2556720000
Тип	FF-FIMT 3X 54
GTIN (EAN)	4050118567342
Кол.	5 Шт.

FF-FIMT 3X 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	170 мм	Высота (в дюймах)	6,693 inch
Ширина	170 мм	Ширина (в дюймах)	6,693 inch
Масса нетто	9,2 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Общие данные

Вид монтажа	зафиксированный	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс фильтра	G 4	С фильтром	Да
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C	Цветовой код	белый

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Operating instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format