

FF-FIMT 4X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Плоский фильтр, IP54, белый
Номер для заказа	2556790000
Тип	FF-FIMT 4X 54
GTIN (EAN)	4050118567410
Кол.	5 Шт.

FF-FIMT 4X 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	216 мм	Высота (в дюймах)	8,504 inch
Ширина	216 мм	Ширина (в дюймах)	8,504 inch
Масса нетто	13,2 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...55 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Общие данные

Вид монтажа	зафиксированный	Класс защиты (UL)	Type 12
Класс фильтра	G 4	C фильтром	Да
Температурный диапазон вставки	-40...55 °C	Цветовой код	белый

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация [Operating instructions](#)
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)