

## FF 43 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similar a la ilustración



Los ventiladores de filtro combinan una refrigeración de armario segura y rentable gracias al bajo consumo energético con el máximo flujo de aire. La estera de filtro acanalada de la versión IP 55 prolonga la vida útil en hasta un 300% en comparación con las esteras de filtro convencionales.

## Datos generales para pedido

Versión	Ventilador de filtro, IP55, gris
Código	<a href="#">2556840000</a>
Tipo	FF 43 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567465
Cantidad	1 Pieza

## FF 43 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	119 mm	Profundidad (pulgadas)	4,685 inch
Altura	252 mm	Altura (pulgadas)	9,921 inch
Anchura	252 mm	Anchura (pulgadas)	9,921 inch
Peso neto	1.670 g		

## Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...55 °C
----------------------------------	-------------

## Datos generales

Alimentación	Frecuencia de la red	50 Hz
	nominal	45 W
	Frecuencia de la red	60 Hz
	nominal	39 W
Altura de la sección de instalación	223 mm	
Altura de montaje	6 mm	
Anchura de la sección de instalación	223 mm	
Clase de filtro	G 4	
Color	gris	
Con filtro	Sí	
Con tapa protectora	Sí	
Consumo de corriente	Frecuencia de la red	50 Hz
	Corriente	0,32 A
	Frecuencia de la red	60 Hz
	Corriente	0,26 A
Emisión de ruido	42 dB(A)	
Flujo de volumen con filtro de salida	Frecuencia de la red	50 Hz
	Caudal volumétrico	180 m³/h
	Filtro de salida	IP55
	Frecuencia de la red	60 Hz
	Caudal volumétrico	207 m³/h
	Filtro de salida	IP55
Flujo de volumen, soplado libre	Frecuencia de la red	50 Hz
	Caudal volumétrico	233 m³/h
	Frecuencia de la red	60 Hz
	Caudal volumétrico	265 m³/h
Flujo de volumen, soplado libre a 50 Hz	233 m³/h	
Flujo de volumen, soplado libre a 60 Hz	265 m³/h	
Fusible	6 A	
Gama de temperaturas de servicio	-40...55 °C	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	
Grupo	4	
MTBF	40.000 h	
Profundidad de montaje	113 mm	
Tensión nominal	230 V AC ± 10%	
Tensión nominal AC	230 V	
Tipo de conexión	Contacto de muelle	
Tipo de montaje	enclavado	
Tipo de protección (UL)	Type 12	
Tipo de ventilador	Ventilador de techo	
UV resistente	Sí	
Versión EMV	No	

Fecha de creación 18 de mayo de 2024 11:09:52 CEST

## Datos técnicos

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Homologaciones

Homologaciones




ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E252704

## Descargas


Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentación del usuario	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## Dibujos

### Graph



### Graph



## FF 43 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Filtro de salida



La estera de filtro acanalada de la versión IP 55 prolonga la vida útil en hasta un 300% en comparación con las esteras de filtro convencionales. Detalles como, por ejemplo, la cubierta plana funcional, permiten el cambio del filtro rápido y sin herramientas de la estera del filtro, lo que reporta un ahorro de tiempo y dinero.

## Datos generales para pedido

Tipo	EF 40 54 BK	Versión
Código	<a href="#">2557180000</a>	Filtro de salida, IP54, negro
GTIN (EAN)	4050118567816	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	EF 40 54 GY	Versión
Código	<a href="#">2557170000</a>	Filtro de salida, IP54, gris
GTIN (EAN)	4050118567809	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	EF 40 55 BK	Versión
Código	<a href="#">2557200000</a>	Filtro de salida, IP55, negro
GTIN (EAN)	4050118567830	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	EF 40 55 GY	Versión
Código	<a href="#">2557190000</a>	Filtro de salida, IP55, gris
GTIN (EAN)	4050118567823	
Cantidad	1 Pieza	

## Ventilador de filtro



Los ventiladores de filtro combinan una refrigeración de armario segura y rentable gracias al bajo consumo energético con el máximo flujo de aire. La estera de filtro acanalada de la versión IP 55 prolonga la vida útil en hasta un 300% en comparación con las esteras de filtro convencionales.

## Datos generales para pedido

Tipo	FF-FIMT 4X 55	Versión
Código	<a href="#">2556800000</a>	Estera de filtro, IP55, blanco
GTIN (EAN)	4050118567427	
Cantidad	5 Pieza	
Tipo	FF-FIMT 4X 54	Versión
Código	<a href="#">2556790000</a>	Estera de filtro, IP54, blanco
GTIN (EAN)	4050118567410	
Cantidad	5 Pieza	

Fecha de creación 18 de mayo de 2024 11:09:52 CEST