

## FF 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Filtrační větrák, IP55, černá
Objednací číslo	<a href="#">2556900000</a>
Typ	FF 65 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567526
Množství	1 ks

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	157 mm	Hloubka (v palcích)	6,181 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12,598 inch
Šířka	320 mm	Šířka (v palcích)	12,598 inch
Čistá hmotnost	3 200 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...55 °C
-------------------------	-------------

### Obecné údaje

Aktuální spotřeba	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Proud	0,35 A
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Proud	0,45 A
Barevný	černá	
EMC verze	No	
Emise hluku	54 dB(A)	
Hloubka instalace	150 mm	
Jmenovité AC napětí	230 V	
Jmenovité napětí	230 V AC $\pm$ 10%	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
MTBF	40 000 h	
Napájení	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	jmen.	80 W
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	jmen.	100 W
Objemový tok s výfukovým fitrem	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Objemový tok	380 m <sup>3</sup> /h
	Filtr výfuku	IP55
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
	Objemový tok	380 m <sup>3</sup> /h
Objemový tok, volný průběh	Filtr výfuku	IP55
	Frekvence napájecí sítě	50 Hz
	Objemový tok	505 m <sup>3</sup> /h
	Frekvence napájecí sítě	60 Hz
Objemový tok, volný průběh při 50 Hz	Objemový tok	505 m <sup>3</sup> /h
	Objemový tok	505 m <sup>3</sup> /h
Odolné proti UV záření	Ano	
Pojistka	6 A	
Rozsah provozní teploty	-40...55 °C	
Stupeň krytí (UL)	Type 12	
S filtrem	Ano	
S ochranným krytem	Ano	
Typ montáže	Příchytka	
Typ připojení	Pružinový kontakt	
Typ větráku	Střešní filtr	
Třída filtru	G 4	
Velikost	6	
Výška instalace	7 mm	
Výška instalačních výřezů	291 mm	
Šířka instalačních výřezů	291 mm	

**FF 65 55/230V BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

### Osvědčení

Schválení




ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E252704

### Soubory ke stažení


Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## Nákresy

### Graph



### Graph



## FF 65 55/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Filtr výfuku



Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru. Funkční klapka umožňuje rychlou a snadnou výměnu podložek filtru, což šetří čas a peníze.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EF 60 55 BK	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6557240000</a>	Filtr výfuku, IP55, černá
GTIN (EAN)	4050118567878	
Množství	1 ks	
Typ	EF 60 54 GY	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6557210000</a>	Filtr výfuku, IP54, Šedá
GTIN (EAN)	4050118567847	
Množství	1 ks	
Typ	EF 60 55 GY	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6557230000</a>	Filtr výfuku, IP55, Šedá
GTIN (EAN)	4050118567861	
Množství	1 ks	
Typ	EF 60 54 BK	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6557220000</a>	Filtr výfuku, IP54, černá
GTIN (EAN)	4050118567854	
Množství	1 ks	

### Filtrační větrák



Filtrační větráky kombinují bezpečné a úsporné chlazení skříně díky své nízké spotřebě proudu a maximálnímu průtoku vzduchu. Podložka filtru ve verzi se stupněm krytí IP 55 má o 300 % delší životnost ve srovnání s běžnými podložkami filtru.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	FF-FIMT 6X 54	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6567310000</a>	Podložka filtru, IP54, Bílá
GTIN (EAN)	4050118576955	
Množství	5 ks	
Typ	FF-FIMT 6X 55	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6557050000</a>	Podložka filtru, IP55, Bílá
GTIN (EAN)	4050118567687	
Množství	5 ks	