

FF 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Verzió | Filter fan, IP55, fekete |
| Rendelési szám | 2556900000 |
| Típus | FF 65 55/230V BK |
| GTIN (EAN) | 4050118567526 |
| Qty. | 1 Stück |

FF 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 157 mm | Mélység (coll) | 6,181 inch |
| Magasság | 320 mm | Magasság (coll) | 12,598 inch |
| Szélesség | 320 mm | Szélesség (coll) | 12,598 inch |
| Nettó tömeg | 3 200 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...55 °C |
|------------------------------|-------------|

General data

| | | | |
|--|---------------------|----------|--|
| Biztosíték | 6 A | | |
| Csatlakozás típusa | Rugós érintkező | | |
| EMC változat | No | | |
| Fan type | Roof fan | | |
| Felszerelés típusa | Felpattintható | | |
| Filter class | G 4 | | |
| Height of installation cut-outs | 291 mm | | |
| Hálózat | Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
| | névleges | 80 W | |
| | Hálózati frekvencia | 60 Hz | |
| | névleges | 100 W | |
| Légszállítási teljesítmény, szabad kifúvás | Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
| | Volume flow | 505 m³/h | |
| | Hálózati frekvencia | 60 Hz | |
| | Volume flow | 505 m³/h | |
| MTBF | 40 000 h | | |
| Mounting depth | 150 mm | | |
| Mounting height | 7 mm | | |
| Méret | 6 | | |
| Noise emission | 54 dB(A) | | |
| Névleges AC feszültség | 230 V | | |
| Névleges feszültség | 230 V AC ± 10% | | |
| Protection class (UL) | Type 12 | | |
| Szín | fekete | | |
| Térfogatáram kimeneti szűrővel | Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
| | Volume flow | 380 m³/h | |
| | Exhaust filter | IP55 | |
| | Hálózati frekvencia | 60 Hz | |
| | Volume flow | 380 m³/h | |
| | Exhaust filter | IP55 | |
| Térfogatáram, szabad kifúvás 50 Hz-nél | 505 m³/h | | |
| Térfogatáram, szabad kifúvás 60 Hz-nél | 505 m³/h | | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |
| UV-álló | Igen | | |
| Width of installation cut-outs | 291 mm | | |
| With filter | Igen | | |
| With protective cover | Igen | | |
| Áramfogyasztás | Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
| | Áramerősség | 0,35 A | |
| | Hálózati frekvencia | 60 Hz | |
| | Áramerősség | 0,45 A | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...55 °C | | |

FF 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000320 | ETIM 7.0 | EC000320 |
| ETIM 8.0 | EC000320 | ETIM 9.0 | EC000320 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 | | |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E252704 |

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | EU Declaration of Conformity |
| User Documentation | Installation- and operating instructions |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |


FF 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Graph



Graph



FF 65 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ventilátorszűrő



The filter fans combine a safe and profitable cabinet cooling due to their low energy consumption by maximum air flow. The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | FF-FIMT 6X 54 | Verzió |
| Rendelési szám | 8567310000 | Filter mat, IP54, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118576955 | |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | FF-FIMT 6X 55 | Verzió |
| Rendelési szám | 8557050000 | Filter mat, IP55, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118567687 | |
| Qty. | 5 Stück | |

Kimeneti szűrők



The fluted filter mat of the IP 55 version extends the service life by up to 300% in comparison to conventional filter mats. Thought out details as the functional flap cover enable a fast and tool-less change of the filter mats which saves time and money.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus | EF 60 54 GY | Verzió |
| Rendelési szám | 8557210000 | Exhaust filter, IP54, szürke |
| GTIN (EAN) | 4050118567847 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | EF 60 55 GY | Verzió |
| Rendelési szám | 8557230000 | Exhaust filter, IP55, szürke |
| GTIN (EAN) | 4050118567861 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | EF 60 54 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8557220000 | Exhaust filter, IP54, fekete |
| GTIN (EAN) | 4050118567854 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | EF 60 55 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8557240000 | Exhaust filter, IP55, fekete |
| GTIN (EAN) | 4050118567878 | |
| Qty. | 1 Stück | |