

## FF 66 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Filterfläkt, IP55, grå
Art.nr.	<a href="#">2556930000</a>
Typ	FF 66 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567557
Förp.	1 Stück

## FF 66 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	157 mm	Byggdjup (tum)	6,181 inch
Höjd	320 mm	Bygghöjd (tum)	12,598 inch
Bredd	320 mm	Byggbredd (tum)	12,598 inch
Nettovikt	3 200 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...55 °C
---------------------------------	-------------

## Allmänna data

Anslutningstyp	Fjäderkontakt	
Bredd på montageurtag	291 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Byggstorlek	6	
EMC-utförande	Nej	
Effekt	Nätfrekvens	50 Hz
	nominell	120 W
	Nätfrekvens	60 Hz
	nominell	160 W
Filterklass	G 4	
Fläkttyp	Takfläkt	
Flöde, friblåsande vid 50 Hz	770 m³/h	
Flöde, friblåsande vid 60 Hz	785 m³/h	
Flödesvolym med avluftsfilter	Nätfrekvens	50 Hz
	Volume flow	490 m³/h
	Exhaust filter	IP55
	Nätfrekvens	60 Hz
	Volume flow	501 m³/h
	Exhaust filter	IP55
Färgkod	grå	
Höjd på montageurtag	291 mm	
Ljudnivå	63 dB(A)	
MTBF	40 000 h	
Med filter	Ja	
Med skyddslock	Ja	
Montagehöjd	7 mm	
Monteringsdjup	150 mm	
Monteringstyp	ihakad	
Märkspänning	230 V AC ± 10%	
Märkspänning AC	230 V	
Nuvarande strömförbrukning	Nätfrekvens	50 Hz
	Ström	0,53 A
	Nätfrekvens	60 Hz
	Ström	0,72 A
Skyddsklass (UL)	Type 12	
Säkring	6 A	
Temperaturområde för användning	-40...55 °C	
UV-beständig	Ja	
Volymflöde, fritt flöde	Nätfrekvens	50 Hz
	Volume flow	770 m³/h
	Nätfrekvens	60 Hz
	Volume flow	785 m³/h

Skapandedatum den 8 maj 2024 16:37:16 CEST

## FF 66 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E252704

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Användardokumentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## FF 66 55/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Graph



### Graph



## FF 66 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Avluftsfilter



Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor. Genomtänkta detaljer som den praktiska luckan gör att filtermattor kan bytas snabbt och verktygsfritt, så att tid och pengar sparas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	EF 60 55 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2557240000</a>	Avluftsfilter, IP55, svart
GTIN (EAN)	4050118567878	
Förp.	1 Stück	
Typ	EF 60 54 GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2557210000</a>	Avluftsfilter, IP54, grå
GTIN (EAN)	4050118567847	
Förp.	1 Stück	
Typ	EF 60 55 GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2557230000</a>	Avluftsfilter, IP55, grå
GTIN (EAN)	4050118567861	
Förp.	1 Stück	
Typ	EF 60 54 BK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2557220000</a>	Avluftsfilter, IP54, svart
GTIN (EAN)	4050118567854	
Förp.	1 Stück	

## Filterfläkt



Filterfläktarna förenar säker och prisvärd skåpkylning genom låg energiförbrukning med maximalt luftflöde. Den räfflade filtermattan i IP 55-utförandet har upp till 300 % längre hållbarhet jämfört med konventionella filtermattor.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FF-FIMT 6X 54	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2567310000</a>	Filtermatta, IP54, vit
GTIN (EAN)	4050118576955	
Förp.	5 Stück	
Typ	FF-FIMT 6X 55	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2557050000</a>	Filtermatta, IP55, vit
GTIN (EAN)	4050118567687	
Förp.	5 Stück	